

IE-AD-BHS-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Соединительный разъем PushPull согласно IEC
61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, пустой
корпус

Основные данные для заказа

Исполнение	Адаптер
Номер для заказа	1302000000
Тип	IE-AD-BHS-V14M-RJA
GTIN (EAN)	4050118099638
Кол.	1 Шт.

IE-AD-BHS-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	25,7 мм	Глубина (дюймов)	1,012 inch
Высота	42 мм	Высота (в дюймах)	1,654 inch
Ширина	24,2 мм	Ширина (в дюймах)	0,953 inch
Масса нетто	61,533 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Общие стандарты

Сертификат № (cULus)	E316369
----------------------	---------

Общие данные

Вид защиты	IP67	Вид монтажа	2 винта M3 (не входят в комплект)
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением	Цветовой код	прочее

Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E316369

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	PROFINET Manufacturer's Declaration
Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-AD-BHS-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Разрез узла в сборе



Габаритный чертеж

