

SAISM-4/8S-M12 4P A-ZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

Han- och hondelar för konfektionerbar montering för anslutningarna M8, M12, M16 och 7/8" som är mycket stabila och till exempel passar för maskinteknik. Kontaktdonet M12 erbjuder ett urval av 5 olika anslutningssystem. Fjäderanslutningar ger utmärkt funktionssäkerhet och reducerar installationstiderna. Med denna teknologi ansluts ledaren till fjäderanslutningen utan någon ändhylsa (ändhylsa finns som tillval). Anslutningen mellan ledaren och fjäderanslutningen är vibrationstålighet och berömmar sig av långsiktig stabilitet.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Fältanslutningsbar anslutning, M12, Stift, rakt
Art.nr.	1304280000
Typ	SAISM-4/8S-M12 4P A-ZF
GTIN (EAN)	4050118103434
Förp.	1 Stück

SAISM-4/8S-M12 4P A-ZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 30 g

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningsarea max.	0,5 mm ²	Anslutningsarea min.	0,14 mm ²
Anslutningstyp	Fjäderanslutning	Antal poler	4
Isolationshållfasthet	10 ⁸ Ω	Kabeldiameter	6...8 mm (PG9)
Kabeldiameter max.	8 mm	Kabeldiameter min.	6 mm
Kapslingsmaterial	PA	Kodering	A-kodad
Kontaktyta	förgylld	Material låsring	Zinkpressgjutning
Märkspänning	250 V	Märkström	4 A
Nedsmutningsgrad	3	Skärmanslutning	Ja
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	≥ 100
Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 °C		

Allmänna data

Antal poler	4	Anslutning 1	M12
Anslutning 2	Tension-clamp	Kapslingsmaterial	PA
Anslutningsgंगा	M12	Kontaktyta	förgylld
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	≥ 100

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Imidazolidine-2-thione 96-45-7
SCIP	bcee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d08641a

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Nedladdningar

Användardokumentation	Manual
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN

SAISM-4/8S-M12 4P A-ZF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar****Polschema**