

KLIPPON POK 122209

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Řada krytů Klippon® POK je vyrobena z vysoce kvalitního polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny a je ideální pro aplikace a prostředí, kde je vyžadována odolnost proti korozi, odolnost proti nárazu a vysoká třída ochrany IP.

Klíčové vlastnosti rozsáhlé produktové řady:

- K dispozici v 17 velikostech
- Dvě standardní povrchové úpravy (barvy): šedá (podobná RAL 7001 pro průmyslové použití) a černá (podobná RAL 9011 pro drsná prostředí, Ex)
- Víko s nerezovými šrouby s křížovou / plochou drážkou
- Lisované těsnění ze silikonu nebo chloroprenu
- Upevňovací otvory mimo utěsněnou oblast pro zajištění vysoké ochrany proti vniknutí IP66
- Odolnost proti nárazu až 7 Joulů
- Instalace přímo v krytu nebo pomocí vnitřní montážní desky
- Montáž přímo na zeď možná pomocí upevňovacích otvorů nebo montážního podstavce
- Upevňovací šroub k připevnění lišt a desek
- Požární odolnost do E60 závisí na konfiguraci
-
- Společnost Weidmüller může tuto skříňku vyrobit a dodat podle specifikací zákazníka - vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Prázdný plášť, Výška: 120 mm, Šířka: 220 mm, Hloubka: 90 mm, Materiál: Polyester vyztužený skelným vláknem, neošetřené, leštěné, Stříbřitě šedá |
| Objednací číslo | 1305880000 |
| Typ | KLIPPON POK 122209 |
| GTIN (EAN) | 4050118108316 |
| Množství | 1 ks |
| Potřebný nástroj | 9008540000 |

KLIPPON POK 122209

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|------------------------------|------------|----------------------------|------------|
| Hloubka | 90 mm | Hloubka (v palcích) | 3,543 inch |
| Výška | 120 mm | Výška (v palcích) | 4,724 inch |
| Nejvyšší nebo nejnižší verze | 90 mm | Šířka | 220 mm |
| Šířka (v palcích) | 8,661 inch | Rozměr při montáži – výška | 82 mm |
| Rozměr při montáži – šířka | 204 mm | Čistá hmotnost | 1 094 g |

Teploty

| | |
|------------------|------------------|
| Provozní teplota | -40 °C... 100 °C |
|------------------|------------------|

Kabelové průchodky, levá strana

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| M12 | 8 | M16 | 4 |
| M20 | 3 | M25 | 1 |
| M32 | 1 | | |

Kabelové průchodky, nahoře/dole

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 24 | M16 | 14 |
| M20 | 12 | M25 | 5 |
| M32 | 4 | M40 | 3 |

Kabelové průchodky, pravá strana

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| M12 | 8 | M16 | 4 |
| M20 | 3 | M25 | 1 |
| M32 | 1 | | |

Svislá montáž

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | * | WDU 4 / ZDU 4 | * |
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x15 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x13 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x31 | WDU 4 / ZDU 4 | 1x26 |
| WDU 6 / ZDU 6 | 1x19 | | |

Všeobecné informace

| | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|---|
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | Materiál | Polyester vyztužený skelným vláknem |
| Materiál těsnění | Chloropren | Max. užitečné zatížení | 10,56 kg |
| Místa využití | Přístavní zařízení, Výroba strojů, Zpracovatelský průmysl, Doprava | Odolnost proti nárazu | Standardní verze 5 J |
| Provedení povrchu | neošetřené, leštěné | Provozní teplota, max. | 100 °C |
| Provozní teplota, min. | -40 °C | Připojení krytu | Instalace skrz zadní stranu krytu, Upevňovací oka |
| Připojení víka | Šrouby s drážkou/Phillips šrouby | Přírubová deska | Ne |
| Přístupové otevírání: výška | 111,22 mm | Přístupové otevírání: šířka | 111,22 mm |
| Standardy | DIN EN 62208 - Standardní prázdná skříň, DIN 4102-12 | Stupeň krytí | IP66 |
| Stupeň krytí (UL) | Type 4, Type 4X | Tloušťka materiálu krytu | 5 mm |
| Tloušťka materiálu skříňe | 4,39 mm | Utahovací moment šroubů víka | 2,5 Nm |
| Víko | Ano | Víko - počet šroubů | 4 |

Datum vytvoření 2. května 2024 3:44:39 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

KLIPPON POK 122209

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Číslo certifikátů, kryt

| | | | |
|--------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------|
| DEF Podmínky osvědčení | cULus, LR, DNV | Prohlášení o shodě č. (DoC LVD) | DE_PS2401_160412_001ISS01 |
| Č. osvědčení (DNV) | TAE00002R2 | Č. osvědčení (cULus) | E256877 |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000261 | ETIM 7.0 | EC000261 |
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 11.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 13.0 | 27-18-01-01 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0 |

Důležitá poznámka

| | |
|----------------------|---|
| Informace o produktu | The fire rating up to E60 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see "Declaration of Manufacturer" in "Downloads") |
|----------------------|---|

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|---------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cULus) | E256877 |

Soubory ke stažení


| | |
|---|---|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | 14_20001 TAE00002R2 MPA NRW Certificate - fire rated assembled boxes acc. to DIN 4102-12 EU Declaration of Conformity - Klippon POK Empty Enclosures IND - DoC DE PS2401 160412 001ISS02 |
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Specifikační zakázky | Klippon POK 122209_1305880000_DE Klippon POK 122209_1305880000_EN |
| Uživatelská dokumentace | Assembly guidelines - empty enclosures |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | MB KLIPPON ENCL.TECN EN FL KLIPPON POK EN FL SHIPBUILDING 2016 EN FL SHIPBUILDING 2016 EN |

KLIPPON POK 122209

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



KLIPPON POK 122209

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ventilační zátky – DAE



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | DAE M12 PA LONG | Verze |
| Objednací číslo | 6868570000 | DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm, IP66, |
| GTIN (EAN) | 4032248440429 | IP68, IP69K, Polyamid 6 |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | DAE M12 SS | Verze |
| Objednací číslo | 6868550000 | DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm, IP66, |
| GTIN (EAN) | 4032248440405 | IP68, IP69K, Nerezavějící ocel 1.4305 (303) |
| Množství | 10 ks | |

Zemní kolík

Příslušenství



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | PEBZ M10 BR SET | Verze |
| Objednací číslo | 6277220000 | Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé, |
| GTIN (EAN) | 4050118067019 | Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Materiál: Mosaz |
| Množství | 1 ks | |
| Typ | PEBZ M6 S4 SET | Verze |
| Objednací číslo | 6283430000 | Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé, |
| GTIN (EAN) | 4050118073607 | Výška: 12.3 mm, Šířka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Materiál: |
| Množství | 1 ks | Nerezavějící ocel 1.4404 (316L) |
| Typ | PEBZ M10 S4 SET | Verze |
| Objednací číslo | 6283440000 | Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, |
| GTIN (EAN) | 4050118073362 | Různé, Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Materiál: |
| Množství | 1 ks | Nerezavějící ocel 1.4404 (316L) |
| Typ | PEBZ M6 BR SET | Verze |
| Objednací číslo | 6277250000 | Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé, |
| GTIN (EAN) | 4050118067149 | Výška: 12.3 mm, Šířka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Materiál: Mosaz |
| Množství | 1 ks | |

KLIPPON POK 122209

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Montážní desky Klippon® POK v kombinaci se zemnicími deskami



Řada krytů Klippon® POK je vyrobena z vysoce kvalitního polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny a je ideální pro aplikace a prostředí, kde je vyžadována odolnost proti korozi, odolnost proti nárazu a vysoká třída ochrany IP. Klíčové vlastnosti rozsáhlé produktové řady:

- K dispozici v 17 velikostech
- Dvě standardní povrchové úpravy (barvy): šedá (podobná RAL 7001 pro průmyslové použití) a černá (podobná RAL 9011 pro drsná prostředí, Ex)
- Víko s nerezovými šrouby s křížovou / plochou drážkou
- Lisované těsnění ze silikonu nebo chloroprenu
- Upevňovací otvory mimo utěsněnou oblast pro zajištění vysoké ochrany proti vniknutí IP66
- Odolnost proti nárazu až 7 Joulů
- Instalace přímo v krytu nebo pomocí vnitřní montážní desky
- Montáž přímo na zeď možná pomocí upevňovacích otvorů nebo montážního podstavce
- Upevňovací šroub k připevnění lišt a desek
- Požární odolnost do E60 závisí na konfiguraci
- Společnost Weidmüller může tuto skříňku vyrobit a dodat podle specifikací zákazníka - vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | POK MOPL 1222 MINI | Verze |
| Objednací číslo | 6534350000 | Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Montážní deska, Výška: |
| GTIN (EAN) | 4050118337990 | 77 mm, Šířka: 207 mm, Hloubka: 1.5 mm, Materiál: Ocelové plechy, |
| Množství | 1 ks | galvanizované, galvanizované, Stříbrná |

Rozpěrka



Nerezové ocelové rozpěrky ve třech délkách pro zvětšení vzdálenosti montážními lištami nebo lištami DIN a zadní stěnou krytu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | SP M6 15 MSZN | Verze |
| Objednací číslo | 6896100000 | Klippon EB (Essential Box), Rozpěrka, Výška: 11.2 mm, Šířka: 10 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190857851 | Hloubka: 15 mm, Materiál: Ocel, Stříbrná |
| Množství | 2 ks | |
| Typ | SP M6 30 MSZN | Verze |
| Objednací číslo | 6896300000 | Klippon EB (Essential Box), Rozpěrka, Výška: 11.2 mm, Šířka: 10 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190850241 | Hloubka: 30 mm, Materiál: Ocel, Stříbrná |
| Množství | 2 ks | |

Datum vytvoření 2. května 2024 3:44:39 CEST

KLIPPON POK 122209

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ | SP M6 20 MSZN | Verze |
| Objednávací číslo | 6896200000 | Klippon EB (Essential Box), Rozpěrka, Výška: 11.2 mm, Šířka: 10 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190850234 | Hloubka: 20 mm, Materiál: Ocel, Stříbrná |
| Množství | 2 ks | |

Šrouby



V závislosti na svorkovnici nebo také na příslušenstvích nabízíme různé typy šroubů jako další položky nebo také náhradní díly.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ | FKSC M5X8 D9/SW2.5 | Verze |
| Objednávací číslo | 6295900000 | SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190133337 | |
| Množství | 50 ks | |

KLIPPON POK 122209

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Standardní montážní desky Klippon® POK



Řada krytů Klippon® POK je vyrobena z vysoce kvalitního polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny a je ideální pro aplikace a prostředí, kde je vyžadována odolnost proti korozi, odolnost proti nárazu a vysoká třída ochrany IP. Klíčové vlastnosti rozsáhlé produktové řady:

- K dispozici v 17 velikostech
- Dvě standardní povrchové úpravy (barvy): šedá (podobná RAL 7001 pro průmyslové použití) a černá (podobná RAL 9011 pro drsná prostředí, Ex)
- Víko s nerezovými šrouby s křížovou / plochou drážkou
- Lisované těsnění ze silikonu nebo chloroprenu
- Upevňovací otvory mimo utěsněnou oblast pro zajištění vysoké ochrany proti vniknutí IP66
- Odolnost proti nárazu až 7 Joulů
- Instalace přímo v krytu nebo pomocí vnitřní montážní desky
- Montáž přímo na zeď možná pomocí upevňovacích otvorů nebo montážního podstavce
- Upevňovací šroub k připevnění lišt a desek
- Požární odolnost do E60 závisí na konfiguraci
- Společnost Weidmüller může tuto skříňku vyrobit a dodat podle specifikací zákazníka - vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | POK MOPL 1222 | Verze |
| Objednací číslo | 6510600000 | Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Montážní deska, Výška: |
| GTIN (EAN) | 4008190498238 | 107 mm, Šířka: 207 mm, Hloubka: 1.5 mm, Materiál: Ocelové plechy, |
| Množství | 1 ks | galvanizované, Různé, Stříbrná |

KLIPPON POK 122209

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Instalační materiál



Integrace, rozšíření a přizpůsobení - dokonalý doplněk každé aplikace

Plně strukturovaná řada systémových příslušenství pro řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krytu ke splnění specifických požadavků jakékoliv aplikace.

Montážní hardwarové sady

K dispozici jsou montážní hardwarové sady pro rychlou a snadnou instalaci držáků na typové značky a dokumenty a krytů proti dešti.

Značky na konektory **Sada na připevňování štítků**

- **SD** je potřeba na připevnění plastového (Trafolyte) ID nebo typového štítku. Za pomoci této sady můžete připevnit ID nebo typový štítek přímo na víko krytu. Tato sada na připevňování štítků byla vyvinuta speciálně pro tento účel. Pouze tato sada zajistí provoz bez úniků do krytu nebo poškození štítku.

Univerzální připevňovací sada - TPSD byla vyvinuta k poskytnutí bezpečné a rychlé instalace např. držáků typových štítků, krytů proti dešti a držáků na dokumenty. Použitím této připevňovací sady zmenšíte riziko netěsností na úplné minimum.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|------------------|---|
| Typ | FKSC M6X8 D9/SW3 | Verze |
| Objednací číslo | 6642600000 | Klippon TB (Terminal Box), Upevňovací šroub, Materiál: Ocel |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | |
| Množství | 50 ks | |

Hloubka 7,5 mm



Systémové příslušenství pro konstrukční řadu krytů Klippon® K umožňuje snadné přizpůsobení krytu pro splnění specifických požadavků jakéhokoliv použití.

- DIN lišty TS 35 a TS 15
- Montážní desky
- Závěsy
- Držák na montáž na zed'

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|-----------------|--|
| Typ | TS35X7.5 ST K51 | Verze |
| Objednací číslo | 6000003907 | Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 203 mm, bez slotu, Ocel, |
| GTIN (EAN) | 4050118652642 | pozinkovaný a pasivovaný |
| Množství | 20 ks | |

KLIPPON POK 122209

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Klippon® POK uzemňovací desky



Řada krytů Klippon® POK je vyrobena z vysoce kvalitního polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny a je ideální pro aplikace a prostředí, kde je vyžadována odolnost proti korozi, odolnost proti nárazu a vysoká třída ochrany IP. Klíčové vlastnosti rozsáhlé produktové řady:

- K dispozici v 17 velikostech
- Dvě standardní povrchové úpravy (barvy): šedá (podobná RAL 7001 pro průmyslové použití) a černá (podobná RAL 9011 pro drsná prostředí, Ex)
- Víko s nerezovými šrouby s křížovou / plochou drážkou
- Lisované těsnění ze silikonu nebo chloroprenu
- Upevňovací otvory mimo utěsněnou oblast pro zajištění vysoké ochrany proti vniknutí IP66
- Odolnost proti nárazu až 7 Joulů
- Instalace přímo v krytu nebo pomocí vnitřní montážní desky
- Montáž přímo na zeď možná pomocí upevňovacích otvorů nebo montážního podstavce
- Upevňovací šroub k připevnění lišt a desek
- Požární odolnost do E60 závisí na konfiguraci
- Společnost Weidmüller může tuto skříňku vyrobit a dodat podle specifikací zákazníka - vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | KLIPPON COPL 122209 | Verze |
| Objednací číslo | 6390980000 | Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Zemnicí deska, Různé, |
| GTIN (EAN) | 4050118191080 | Výška: 57.5 mm, Šířka: 275 mm, Hloubka: 0.8 mm, Materiál: Mosaz, |
| Množství | 5 ks | leštěné, neošetřené |

Rozpěrka



Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty Klippon® Řada krytů TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Rozpěrka

Nerezové ocelové rozpěrky ve čtyřech délkách pro zvětšení vzdálenosti montážními lištami nebo lištami DIN a zadní stěnou krytu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | SP M6 10 S2 | Verze |
| Objednací číslo | 6935110000 | Klippon TB (Terminal Box), Rozpěrka, Výška: 11.2 mm, Šířka: 10 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248699049 | Hloubka: 10 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4305 (303) |
| Množství | 4 ks | |
| Typ | SP M6 20 S2 | Verze |
| Objednací číslo | 6935130000 | Klippon TB (Terminal Box), Rozpěrka, Výška: 11.2 mm, Šířka: 10 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248699001 | Hloubka: 20 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4305 (303) |
| Množství | 4 ks | |

Datum vytvoření 2. května 2024 3:44:39 CEST

KLIPPON POK 122209

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Příslušenství

| | | |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ | SP M6 15 S2 | Verze |
| Objednávací číslo | 6935120000 | Klippon TB (Terminal Box), Rozpěrka, Výška: 11.2 mm, Šířka: 10 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248699056 | Hloubka: 15 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4305 (303) |
| Množství | 4 ks | |
| Typ | SP M6 30 S2 | Verze |
| Objednávací číslo | 6935140000 | Klippon TB (Terminal Box), Rozpěrka, Výška: 11.2 mm, Šířka: 10 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248699117 | Hloubka: 30 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4305 (303) |
| Množství | 4 ks | |

Klippon® POK montážní podstavec



Řada krytů Klippon® POK je vyrobena z vysoce kvalitního polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny a je ideální pro aplikace a prostředí, kde je vyžadována odolnost proti korozi, odolnost proti nárazu a vysoká třída ochrany IP. Klíčové vlastnosti rozsáhlé produktové řady:

- K dispozici v 17 velikostech
- Dvě standardní povrchové úpravy (barvy): šedá (podobná RAL 7001 pro průmyslové použití) a černá (podobná RAL 9011 pro drsná prostředí, Ex)
- Víko s nerezovými šrouby s křížovou / plochou drážkou
- Lisované těsnění ze silikonu nebo chloroprenu
- Upevňovací otvory mimo utěsněnou oblast pro zajištění vysoké ochrany proti vniknutí IP66
- Odolnost proti nárazu až 7 Joulů
- Instalace přímo v krytu nebo pomocí vnitřní montážní desky
- Montáž přímo na zeď možná pomocí upevňovacích otvorů nebo montážního podstavce
- Upevňovací šroub k připevnění lišt a desek
- Požární odolnost do E60 závisí na konfiguraci
- Společnost Weidmüller může tuto skříňku vyrobit a dodat podle specifikací zákazníka - vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ | MF POK BIG | Verze |
| Objednávací číslo | 6510910000 | Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Montážní patka, Upevňovací |
| GTIN (EAN) | 4032248009756 | oka, Výška: 16 mm, Šířka: 51 mm, Hloubka: 6 mm, Materiál: |
| Množství | 1 ks | Nerezavějící ocel 1.4301, Různé |

KLIPPON POK 122209

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Instalační materiál Klippon® POK



Řada krytů Klippon® POK je vyrobena z vysoce kvalitního polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny a je ideální pro aplikace a prostředí, kde je vyžadována odolnost proti korozi, odolnost proti nárazu a vysoká třída ochrany IP. Klíčové vlastnosti rozsáhlé produktové řady:

- K dispozici v 17 velikostech
- Dvě standardní povrchové úpravy (barvy): šedá (podobná RAL 7001 pro průmyslové použití) a černá (podobná RAL 9011 pro drsná prostředí, Ex)
- Víko s nerezovými šrouby s křížovou / plochou drážkou
- Lisované těsnění ze silikonu nebo chloroprenu
- Upevňovací otvory mimo utěsněnou oblast pro zajištění vysoké ochrany proti vniknutí IP66
- Odolnost proti nárazu až 7 Joulů
- Instalace přímo v krytu nebo pomocí vnitřní montážní desky
- Montáž přímo na zeď možná pomocí upevňovacích otvorů nebo montážního podstavce
- Upevňovací šroub k připevnění lišt a desek
- Požární odolnost do E60 závisí na konfiguraci
- Společnost Weidmüller může tuto skříňku vyrobit a dodat podle specifikací zákazníka - vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|---------------------------|---|
| Typ | SD FIXING SET POK | Verze |
| Objednací číslo | 463490000 | Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Sada na připevnění |
| GTIN (EAN) | 4050118299878 | identifikačního štítku, Výška: 12 mm, Šířka: 12 mm, Hloubka: 16.4 |
| Množství | 1 ks | mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4305 (303), neošetřené |

KLIPPON POK 122209

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Hloubka 15 mm



Řada krytů Klippon® POK je vyrobena z vysoce kvalitního polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny a je ideální pro aplikace a prostředí, kde je vyžadována odolnost proti korozi, odolnost proti nárazu a vysoká třída ochrany IP.

Klíčové vlastnosti rozsáhlé produktové řady:

- K dispozici v 17 velikostech
- Dvě standardní povrchové úpravy (barvy): šedá (podobná RAL 7001 pro průmyslové použití) a černá (podobná RAL 9011 pro drsná prostředí, Ex)
- Víko s nerezovými šrouby s křížovou / plochou drážkou
- Lisované těsnění ze silikonu nebo chloroprenu
- Upevňovací otvory mimo utěsněnou oblast pro zajištění vysoké ochrany proti vniknutí IP66
- Odolnost proti nárazu až 7 Joulů
- Instalace přímo v krytu nebo pomocí vnitřní montážní desky
- Montáž přímo na zeď možná pomocí upevňovacích otvorů nebo montážního podstavce
- Upevňovací šroub k připevnění lišt a desek
- Požární odolnost do E60 závisí na konfiguraci
- Společnost Weidmüller může tuto skříňku vyrobit a dodat podle specifikací zákazníka - vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | TS35X15 ST POK 1222 | Verze |
| Objednací číslo | 6000073209 | Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 15, se slotem, Ocel, pozinkovaný a |
| GTIN (EAN) | 4064675356561 | pasivovaný |
| Množství | 20 ks | |