

KLIPPON POK 252516

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Kapslingssortimentet Klippon[®] POK är tillverkat av högkvalitativ glasfiberförstärkt polyester och är idealiskt för applikationer och miljöer med krav på korrosionsbeständighet, slagtålighet och starkt IP-skydd.

Viktiga egenskaper för det omfattande produktsortimentet:

- Finns i 17 storlekar
- Två standardutföranden (färger): grått (liknande RAL 7001 för industrianvändning) och svart (liknande RAL 9011 för tuffa miljöer, Ex)
- Lock med skruvar i rostfritt stål i utformning med krysspår/slits
- Gjuten packning tillverkad av silikon eller kloropren
- Fästhål utanför det tätade området för att säkerställa IP66-klassens starka inträngningsskydd
- Slagtålighet upp till 7 joule
- Montage direkt i kapslingen eller med hjälp av en intern montageplatta
- Direkt vägginfästning möjlig med användning av montagehål eller montagefötter
- Infästningsgänga för att fästa montageskenor och -plattor
- Upp till brandklassning E60 beroende på konfiguration

Weidmüller tillverkar och levererar denna kapsling i enlighet med kundens önskemål - utrustad med alla erforderliga plintar och kabelförskruvningar.

Allmänna beställningsdata

| | |
|--------------------|--|
| Artikelbeteckning | Klippon POK (tom kapsling i polyester), Tom kapsling, Höjd: 250 mm, Bredd: 255 mm, Djup: 160.5 mm, Material: glasfiber-förstärkt polyester, obehandlad, glänsande, silvergrå |
| Art.nr. | 1305980000 |
| Typ | KLIPPON POK 252516 |
| GTIN (EAN) | 4050118108415 |
| Förp. | 1 Stück |
| Verktyg som behövs | 9008540000 |

KLIPPON POK 252516

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|--------------------|-------------|------------------|------------|
| Djup | 160,5 mm | Byggdjup (tum) | 6,319 inch |
| Höjd | 250 mm | Bygghöjd (tum) | 9,842 inch |
| Höjd lägstbyggande | 160,5 mm | Bredd | 255 mm |
| Byggbredd (tum) | 10,039 inch | Montagemått höjd | 200 mm |
| Montagemått bredd | 235 mm | Nettovikt | 3 458 g |

Temperaturer

| | |
|-----------------|------------------|
| Drifttemperatur | -40 °C... 100 °C |
|-----------------|------------------|

Allmänna uppgifter

| | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------|---|
| Antal lockskravar | 4 | Användningsområden | Hamnanläggningar, Maskintillverkning, Processindustri, Transportväsende |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | Driftstemperatur, max | 100 °C |
| Driftstemperatur, min. | -40 °C | Fastsättning av lock | Spår-/krysspårsskravar |
| Flänsplåt | Nej | Kapslingens fastsättning | Installation genom kapslingens bakvägg, Fästöron |
| Lock | Ja | Material | glasfiber-förstärkt polyester |
| Materialtjocklek kapsling | 5,99 mm | Materialtjocklek lock | 5,4 mm |
| Normer | DIN EN 62208 – Standard tomma kapslingar, DIN 4102-12 | Skyddsklass | IP66 |
| Skyddsklass (UL) | Type 4, Type 4X | Slagtålighet | 5 J standardversion |
| Tätningmaterial | Kloropren | Vridmoment för lockskravar | 2,5 Nm |
| Yta | obehandlad, glänsande | max. last | 25,5 kg |
| Åtkomstöppning Bredd | 243,02 mm | Åtkomstöppning Höjd | 238,02 mm |

Bestyckning horisontal

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 2x19 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x15 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x38 | WDU 4 / ZDU 4 | 2x31 |
| WDU 6 / ZDU 6 | 2x23 | | |

Bestyckning vertikal

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------|---|
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | * | WDU 4 / ZDU 4 | * |
|-----------------------------|---|---------------|---|

Certifikatnummer kapsling

| | | | |
|-------------------------------|----------------|---|---------------------------|
| Certifikat-Nr. (cULus) | E256877 | Certifikat-nr (DNV) | TAE00002R2 |
| DEF Villkor för godkännande | cULus, LR, DNV | Försäkran om överensstämmelse nr. (DoC LVD) | DE_PS2401_160412_001ISS01 |

Förskruvningar

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 32 | M16 | 21 |
| M20 | 15 | M25 | 8 |
| M32 | 3 | M40 | 3 |
| M50 | 2 | | |

KLIPPON POK 252516

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Förskruvningar höger

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 32 | M16 | 21 |
| M20 | 15 | M25 | 8 |
| M32 | 3 | M40 | 3 |
| M50 | 2 | | |

Förskruvningar uppe / nere

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 36 | M16 | 32 |
| M20 | 18 | M25 | 10 |
| M32 | 8 | M40 | 3 |
| M50 | 2 | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000261 | ETIM 7.0 | EC000261 |
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 11.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 13.0 | 27-18-01-01 |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0 |

Viktig hänvisningstext

| | |
|--------------------|---|
| Produktinformation | The fire rating up to E60 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see "Declaration of Manufacturer" in "Downloads") |
|--------------------|---|

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|------------------------|--------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat-Nr. (cULus) | E256877 |

KLIPPON POK 252516**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Nedladdningar**


| | |
|---|---|
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | 14_20001 TAE00002R2 MPA NRW Certificate - fire rated assembled boxes acc. to DIN 4102-12 EU Declaration of Conformity - Klippon POK Empty Enclosures IND - DoC DE PS2401 160412 001ISS02 |
| Teknikuppgifter Data | CAD data – STEP |
| Upphandlingsspecifikation | Klippon POK 252516_1305980000_DE Klippon POK 252516_1305980000_EN |
| Användardokumentation | Assembly guidelines - empty enclosures |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |
| Broschyrer | MB KLIPPON ENCL.TECN EN FL KLIPPON POK EN FL SHIPBUILDING 2016 EN FL SHIPBUILDING 2016 EN |

KLIPPON POK 252516

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



KLIPPON POK 252516

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Djup 15 mm



Kapslingssortimentet Klippon[®] POK är tillverkat av högkvalitativt glasfiberförstärkt polyester och är idealiskt för applikationer och miljöer med krav på korrosionsbeständighet, slagtålighet och starkt IP-skydd.

Viktiga egenskaper för det omfattande produktsortimentet:

- Finns i 17 storlekar
- Två standardutföranden (färger): grått (liknande RAL 7001 för industrianvändning) och svart (liknande RAL 9011 för tuffa miljöer, Ex)
- Lock med skruvar i rostfritt stål i utformning med krysspår/slits
- Gjuten packning tillverkad av silikon eller kloropren
- Fästhål utanför det tätade området för att säkerställa IP66-klassens starka inträngningsskydd
- Slagtålighet upp till 7 joule
- Montage direkt i kapslingen eller med hjälp av en intern montageplatta
- Direkt vägginfästning möjlig med användning av montagehål eller montagefötter
- Infästningsgänga för att fästa montageskenor och -plattor
- Upp till brandklassning E60 beroende på konfiguration

Weidmüller tillverkar och levererar denna kapsling i enlighet med kundens önskemål - utrustad med alla erforderliga plintar och kabelförskruvningar.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | TS35X15 ST POK 2525 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 8000073214 | Montageskena, TS 35, TS 35 x 15, med långsmalt hål, Stål, galvanisk |
| GTIN (EAN) | 4064675356714 | förzinkad och passiverad |
| Förp. | 20 Stück | |

KLIPPON POK 252516

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Klippon® POK-standardmontageplattor



Kapslingssortimentet Klippon® POK är tillverkat av högkvalitativt glasfiberförstärkt polyester och är idealiskt för applikationer och miljöer med krav på korrosionsbeständighet, slagtålighet och starkt IP-skydd.

Viktiga egenskaper för det omfattande produktsortimentet:

- Finns i 17 storlekar
- Två standardutföranden (färger): grått (liknande RAL 7001 för industrianvändning) och svart (liknande RAL 9011 för tuffa miljöer, Ex)
- Lock med skruvar i rostfritt stål i utformning med krysspår/slits
- Gjuten packning tillverkad av silikon eller kloropren
- Fästhål utanför det tätade området för att säkerställa IP66-klassens starka inträngningsskydd
- Slagtålighet upp till 7 joule
- Montage direkt i kapslingen eller med hjälp av en intern montageplatta
- Direkt vägginfästning möjlig med användning av montagehål eller montagefötter
- Infästningsgänga för att fästa montageskenor och -plattor
- Upp till brandklassning E60 beroende på konfiguration

Weidmüller tillverkar och levererar denna kapsling i enlighet med kundens önskemål - utrustad med alla erforderliga plintar och kabelförskruvningar.

Allmänna beställningsdata

| Typ | POK MOPL 2525 | Artikelbeteckning |
|------------|----------------------------|--|
| Art.nr. | 9510640000 | Klippon POK (tom kapsling i polyester), Montageplatta, Höjd: 233 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190498283 | Bredd: 238 mm, Djup: 1.5 mm, Material: Stålplåt förzinkad, övriga, |
| Förp. | 1 Stück | Silver |

KLIPPON POK 252516

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Klippon® POK-montageplattor i kombination med jordningsplattor



Kapslingssortimentet Klippon® POK är tillverkat av högkvalitativt glasfiberförstärkt polyester och är idealiskt för applikationer och miljöer med krav på korrosionsbeständighet, slagtålighet och starkt IP-skydd.

Viktiga egenskaper för det omfattande produktsortimentet:

- Finns i 17 storlekar
- Två standardutföranden (färger): grått (liknande RAL 7001 för industrianvändning) och svart (liknande RAL 9011 för tuffa miljöer, Ex)
- Lock med skruvar i rostfritt stål i utformning med krysspår/slits
- Gjuten packning tillverkad av silikon eller kloropren
- Fästhål utanför det tätade området för att säkerställa IP66-klassens starka inträngningsskydd
- Slagtålighet upp till 7 joule
- Montage direkt i kapslingen eller med hjälp av en intern montageplatta
- Direkt vägginfästning möjlig med användning av montagehål eller montagefötter
- Infästningsgänga för att fästa montageskenor och -plattor
- Upp till brandklassning E60 beroende på konfiguration

Weidmüller tillverkar och levererar denna kapsling i enlighet med kundens önskemål - utrustad med alla erforderliga plintar och kabelförskruvningar.

Allmänna beställningsdata

| Typ | POK MOPL 2525 MINI | Artikelbeteckning |
|------------|----------------------------|---|
| Art.nr. | 1534410000 | Klippon POK (tom kapsling i polyester), Montageplatta, Höjd: 203 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118338232 | Bredd: 238 mm, Djup: 1.5 mm, Material: Stålblåt förzinkad, förzinkad, |
| Förp. | 1 Stück | Silver |

KLIPPON POK 252516

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Klippon® POK jordningsplåtar



Kapslingssortimentet Klippon® POK är tillverkat av högkvalitativt glasfiberförstärkt polyester och är idealiskt för applikationer och miljöer med krav på korrosionsbeständighet, slagtålighet och starkt IP-skydd.

Viktiga egenskaper för det omfattande produktsortimentet:

- Finns i 17 storlekar
- Två standardutföranden (färger): grått (liknande RAL 7001 för industrianvändning) och svart (liknande RAL 9011 för tuffa miljöer, Ex)
- Lock med skruvar i rostfritt stål i utformning med krysspår/slits
- Gjuten packning tillverkad av silikon eller kloropren
- Fästhål utanför det tätade området för att säkerställa IP66-klassens starka inträngningsskydd
- Slagtålighet upp till 7 joule
- Montage direkt i kapslingen eller med hjälp av en intern montageplatta
- Direkt vägginfästning möjlig med användning av montagehål eller montagefötter
- Infästningsgänga för att fästa montageskenor och -plattor
- Upp till brandklassning E60 beroende på konfiguration

Weidmüller tillverkar och levererar denna kapsling i enlighet med kundens önskemål - utrustad med alla erforderliga plintar och kabelförskruvningar.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KLIPPON COPL 252512/16 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1391030000 | Klippon POK (tom kapsling i polyester), Jordningsplatta, övriga, |
| GTIN (EAN) | 4050118191219 | Höjd: 85.5 mm, Bredd: 424 mm, Djup: 0.8 mm, Material: Mässing, |
| Förp. | 5 Stück | glänsande, obehandlad |

KLIPPON POK 252516

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Klippon® POK installationsmaterial



Kapslingssortimentet Klippon® POK är tillverkat av högkvalitativ glasfiberförstärkt polyester och är idealiskt för applikationer och miljöer med krav på korrosionsbeständighet, slagtålighet och starkt IP-skydd.

Viktiga egenskaper för det omfattande produktsortimentet:

- Finns i 17 storlekar
- Två standardutföranden (färger): grått (liknande RAL 7001 för industrianvändning) och svart (liknande RAL 9011 för tuffa miljöer, Ex)
- Lock med skruvar i rostfritt stål i utformning med krysspår/slits
- Gjuten packning tillverkad av silikon eller kloropren
- Fästhål utanför det tätade området för att säkerställa IP66-klassens starka inträngningsskydd
- Slagtålighet upp till 7 joule
- Montage direkt i kapslingen eller med hjälp av en intern montageplatta
- Direkt vägginfästning möjlig med användning av montagehål eller montagefötter
- Infästningsgänga för att fästa montageskenor och -plattor
- Upp till brandklassning E60 beroende på konfiguration

Weidmüller tillverkar och levererar denna kapsling i enlighet med kundens önskemål - utrustad med alla erforderliga plintar och kabelförskruvningar.

Allmänna beställningsdata

| Typ | SD FIXING SET POK | Artikelbeteckning |
|------------|----------------------------|---|
| Art.nr. | 1463490000 | Klippon POK (tom kapsling i polyester), ID-plåt, fixeringsset, Höjd: 12 |
| GTIN (EAN) | 4050118299878 | mm, Bredd: 12 mm, Djup: 16.4 mm, Material: Rostfritt stål 1.4305 |
| Förp. | 1 Stück | (303), obehandlad |

Ventilationsproppar - DAE



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

| Typ | DAE M12 SS | Artikelbeteckning |
|------------|----------------------------|--|
| Art.nr. | 1868550000 | DAE (ventilationselement), Utjämningsselement, Rak, M 12, 10 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248440405 | IP66, IP68, IP69K, Rostfritt stål 1.4305 (303) |
| Förp. | 10 Stück | |

KLIPPON POK 252516

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | DAE M12 PA LONG | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1868570000 | DAE (ventilationselement), Utjämningselement, Rak, M 12, 10 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248440429 | IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6 |
| Förp. | 10 Stück | |

Djup 7,5 mm



Kapslingssortimentet Klippon[®] POK är tillverkat av högkvalitativt glasfiberförstärkt polyester och är idealiskt för applikationer och miljöer med krav på korrosionsbeständighet, slagtålighet och starkt IP-skydd.

Viktiga egenskaper för det omfattande produktsortimentet:

- Finns i 17 storlekar
- Två standardutföranden (färger): grått (liknande RAL 7001 för industrianvändning) och svart (liknande RAL 9011 för tuffa miljöer, Ex)
- Lock med skruvar i rostfritt stål i utformning med krysspår/slits
- Gjuten packning tillverkad av silikon eller kloropren
- Fästhål utanför det tätade området för att säkerställa IP66-klassens starka inträngningsskydd
- Slagtålighet upp till 7 joule
- Montage direkt i kapslingen eller med hjälp av en intern montageplatta
- Direkt vägginfästning möjlig med användning av montagehål eller montagefötter
- Infästningsgänga för att fästa montageskenor och -plattor
- Upp till brandklassning E60 beroende på konfiguration

Weidmüller tillverkar och levererar denna kapsling i enlighet med kundens önskemål - utrustad med alla erforderliga plintar och kabelförskruvningar.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | TS35X7.5 ST POK 2525 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 8000003912 | Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 239 mm, utan avlångt hål, |
| GTIN (EAN) | 4050118652727 | Stål, galvanisk förzinkad och passiverad |
| Förp. | 80 Stück | |

KLIPPON POK 252516

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Distanshållare

**Integrera, utöka och anpassa: Rätt tillägg för varje applikation**

Det strukturerade utbudet av tillbehör för nya Klippon® TB-kapslingsserien gör att du enkelt kan anpassa kapslingarna till de särskilda kraven i respektive applikation.

Distanshållare

Distanshållare av rostfritt stål i fyra längder för att öka avståndet mellan montageskenorna eller DIN-skenorna och kapslingens bakre vägg.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SP M6 10 S2 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0935110000 | Klippon TB (Terminal Box), Distanshållare, Höjd: 11.2 mm, Bredd: 10 |
| GTIN (EAN) | 4032248699049 | mm, Djup: 10 mm, Material: Rostfritt stål 1.4305 (303) |
| Förp. | 4 Stück | |
| Typ | SP M6 15 S2 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0935120000 | Klippon TB (Terminal Box), Distanshållare, Höjd: 11.2 mm, Bredd: 10 |
| GTIN (EAN) | 4032248699056 | mm, Djup: 15 mm, Material: Rostfritt stål 1.4305 (303) |
| Förp. | 4 Stück | |
| Typ | SP M6 20 S2 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0935130000 | Klippon TB (Terminal Box), Distanshållare, Höjd: 11.2 mm, Bredd: 10 |
| GTIN (EAN) | 4032248699001 | mm, Djup: 20 mm, Material: Rostfritt stål 1.4305 (303) |
| Förp. | 4 Stück | |
| Typ | SP M6 30 S2 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0935140000 | Klippon TB (Terminal Box), Distanshållare, Höjd: 11.2 mm, Bredd: 10 |
| GTIN (EAN) | 4032248699117 | mm, Djup: 30 mm, Material: Rostfritt stål 1.4305 (303) |
| Förp. | 4 Stück | |

KLIPPON POK 252516

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Monteringsmaterial

**Integrera, expandera och individualisera:
den passande kompletteringen för varje
användningsområde.**

Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur som möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Satser med fästmaterial

Satser med fästmaterial finns för snabb och enkel installation av typetikethållare, dokumenthållare och regnkåpor.

Två- **Fästset för etiketter – SD** krävs för att montera en plast- (Trafolyte) ID eller en typetikett. Med hjälp av detta set kan du montera ID- eller typetikett direkt på locket. Denna etikettsats med fästmaterial har utvecklats särskilt för denna användning. Endast med denna sats med fästmaterial kan man säkerställa att inga läckor uppstår i kapslingen eller att skylten skadas.

Två- **Det universella fästsetet – TPSD** har tagits fram för att möjliggöra säker och snabb installation av exempelvis typetikethållare, regnskydd eller dokumenthållare. Genom att använda detta fästset kan risken för läckor minimeras, om inte helt förhindras.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | FKSC M6X8 D9/SW3 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0642600000 | Klippon TB (Terminal Box), Montageskruv, Material: Stål |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | |
| Förp. | 50 Stück | |

KLIPPON POK 252516

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Klippon® POK montagefötter



Kapslingssortimentet Klippon® POK är tillverkat av högkvalitativt glasfiberförstärkt polyester och är idealiskt för applikationer och miljöer med krav på korrosionsbeständighet, slagtålighet och starkt IP-skydd.

Viktiga egenskaper för det omfattande produktsortimentet:

- Finns i 17 storlekar
- Två standardutföranden (färger): grått (liknande RAL 7001 för industrianvändning) och svart (liknande RAL 9011 för tuffa miljöer, Ex)
- Lock med skruvar i rostfritt stål i utformning med krysspår/slits
- Gjuten packning tillverkad av silikon eller kloropren
- Fästhål utanför det tätade området för att säkerställa IP66-klassens starka inträngningsskydd
- Slagtålighet upp till 7 joule
- Montage direkt i kapslingen eller med hjälp av en intern montageplatta
- Direkt vägginfästning möjlig med användning av montagehål eller montagefötter
- Infästningsgänga för att fästa montageskenor och -plattor
- Upp till brandklassning E60 beroende på konfiguration

Weidmüller tillverkar och levererar denna kapsling i enlighet med kundens önskemål - utrustad med alla erforderliga plintar och kabelförskruvningar.

Allmänna beställningsdata

| Typ | MF POK BIG | Artikelbeteckning |
|------------|----------------------------|--|
| Art.nr. | 9510910000 | Klippon POK (tom kapsling i polyester), Monteringsfot, Fästöron, Höjd: |
| GTIN (EAN) | 4032248009756 | 16 mm, Bredd: 51 mm, Djup: 6 mm, Material: Rostfritt stål 1.4301, |
| Förp. | 1 Stück | övriga |

KLIPPON POK 252516

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Klippon® POK jordningsplåt



Kapslingssortimentet Klippon® POK är tillverkat av högkvalitativt glasfiberförstärkt polyester och är idealiskt för applikationer och miljöer med krav på korrosionsbeständighet, slagtålighet och starkt IP-skydd.

Viktiga egenskaper för det omfattande produktsortimentet:

- Finns i 17 storlekar
- Två standardutföranden (färger): grått (liknande RAL 7001 för industrianvändning) och svart (liknande RAL 9011 för tuffa miljöer, Ex)
- Lock med skruvar i rostfritt stål i utformning med krysspår/slits
- Gjuten packning tillverkad av silikon eller kloropren
- Fästhål utanför det tätade området för att säkerställa IP66-klassens starka inträngningsskydd
- Slagtålighet upp till 7 joule
- Montage direkt i kapslingen eller med hjälp av en intern montageplatta
- Direkt vägginfästning möjlig med användning av montagehål eller montagefötter
- Infästningsgänga för att fästa montageskenor och -plattor
- Upp till brandklassning E60 beroende på konfiguration

Weidmüller tillverkar och levererar denna kapsling i enlighet med kundens önskemål - utrustad med alla erforderliga plintar och kabelförskruvningar.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | PEBZ M10 BR SET | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1277220000 | Klippon POK (tom kapsling i polyester), Jordningsbultar, övriga, Höjd: |
| GTIN (EAN) | 4050118067019 | 21 mm, Bredd: 21 mm, Djup: 48.7 mm, Material: Mässing |
| Förp. | 1 Stück | |
| Typ | PEBZ M6 S4 SET | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1283430000 | Klippon POK (tom kapsling i polyester), Jordningsbultar, övriga, Höjd: |
| GTIN (EAN) | 4050118073607 | 12.3 mm, Bredd: 12.3 mm, Djup: 42 mm, Material: Rostfritt stål |
| Förp. | 1 Stück | 1.4404 (316 L) |
| Typ | PEBZ M6 BR SET | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1277250000 | Klippon POK (tom kapsling i polyester), Jordningsbultar, övriga, Höjd: |
| GTIN (EAN) | 4050118067149 | 12.3 mm, Bredd: 12.3 mm, Djup: 42 mm, Material: Mässing |
| Förp. | 1 Stück | |
| Typ | PEBZ M10 S4 SET | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1283440000 | Klippon POK (tom kapsling i polyester), Jordningsbultar, övriga, Höjd: |
| GTIN (EAN) | 4050118073362 | 21 mm, Bredd: 21 mm, Djup: 48.7 mm, Material: Rostfritt stål 1.4404 |
| Förp. | 1 Stück | (316 L) |

KLIPPON POK 252516

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Distanshållare



Distanshållare av rostfritt stål i tre längder för att öka avståndet mellan montageskenorna eller DIN-skenorna och kapslingens bakre vägg.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | SP M6 20 MSZN | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 3896200000 | Klippon EB (Essential Box), Distanshållare, Höjd: 11.2 mm, Bredd: 10 |
| GTIN (EAN) | 4008190850234 | mm, Djup: 20 mm, Material: Stål, Silver |
| Förp. | 2 Stück | |
| Typ | SP M6 15 MSZN | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 3896100000 | Klippon EB (Essential Box), Distanshållare, Höjd: 11.2 mm, Bredd: 10 |
| GTIN (EAN) | 4008190857851 | mm, Djup: 15 mm, Material: Stål, Silver |
| Förp. | 2 Stück | |
| Typ | SP M6 30 MSZN | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 3896300000 | Klippon EB (Essential Box), Distanshållare, Höjd: 11.2 mm, Bredd: 10 |
| GTIN (EAN) | 4008190850241 | mm, Djup: 30 mm, Material: Stål, Silver |
| Förp. | 2 Stück | |