

KLIPPON POK 161609 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A Klippon® POK házak kiváló minőségű, üvegszálal erősítésű poliszterből készülnek, és ideálisak az olyan alkalmazási területekhez és környezetekhez, ahol a korrózióval szembeni ellenállás, az ütésállóság és a magas IP-védettség fontos követelmény.

A kiterjedt termékkála kulcsfontosságú tulajdonságai:

- 17 méretben kapható
 - Két standard fényezés (szín): szürke (az ipari felhasználású RAL 7001-hez hasonló) és fekete (a nehéz körülményekhez használt RAL 9011-hez hasonló, Ex)
 - Rozsdamentes acél csavarokkal ellátott fedél keresztfejes / hornyos kialakítással
 - Szilikonból és kloroprénből készült, fröccsöntött tömítések
 - Rögzítőlyukak a tömített területen kívül, az IP66 nagy behatolásvédelme érdekében
 - Akár 7 Joule ütésállóság
 - Szerelés közvetlenül a házba, vagy a belső rögzítőlemez használatával
 - A rögzítőlábak rögzítőnyílásait használva a közvetlen falra szerelés is lehetséges
 - Rögzítőmenet a tartósín és a rögzítőlemezek felszereléséhez
 - Max. E60 tűzvédelmi besorolás, a konfigurációtól függően
 -
- A Weidmüller le tudja gyártani és biztosítja ezt a házat az ügyfél igényeit szem előtt tartva, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és tömszelencével.

Általános rendelési adatok

| | |
|--------------------|---|
| Verzió | Klippon POK (polyester empty enclosure), Üres ház, Magasság: 160 mm, Szélesség: 160 mm, Mélység: 90 mm, Anyag: üvegszál erősítésű poliszter, kezeletlen, polírozott, fekete |
| Rendelési szám | 1306080000 |
| Típus | KLIPPON POK 161609 EX |
| GTIN (EAN) | 4050118108477 |
| Qty. | 1 Stück |
| Szükséges szerszám | 9008540000 |

KLIPPON POK 161609 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-----------------------------------|------------|----------------------------|------------|
| Mélység | 90 mm | Mélység (coll) | 3,543 inch |
| Magasság | 160 mm | Magasság (coll) | 6,299 inch |
| Legalacsonyabb változat magassága | 90 mm | Szélesség | 160 mm |
| Szélesség (coll) | 6,299 inch | Rögzítési méret - magasság | 110 mm |
| Rögzítési méret - szélesség | 140 mm | Nettó tömeg | 1 313 g |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------|-----------------|
| Üzemi hőmérséklet | -55 °C...100 °C |
|-------------------|-----------------|

Tanúsítványszámok - tokozat

| | | | |
|---|---------------------------|---|---|
| Megfelelőségi nyilatkozat száma (AoC) | DE PS2600 160308 001ISS01 | Megfelelőségi nyilatkozat száma (DoC LVD) | DE_PS2600_160412_001ISS01 |
| Tanúsítvány sz. (DNV) | TAE00002R2 | Tanúsítvány száma (ATEX) | IBEXU13ATEX1004X |
| Tanúsítvány száma (IECEX) | IECEXIBE13.0004X | Tanúsítvány száma (cULus) | E256877 |
| Tanúsítvány száma - üres ház (AEx) | E223792 | Tanúsítvány száma - üres ház (ATEX) | IBEXU13ATEX1003 U |
| Tanúsítvány száma - üres ház (INMETRO) | LMP 23.0528U | Tanúsítvány száma sorkapocsdoboz (AEx) | E223792 |
| Tanúsítvány száma üres ház (IECEX) | IECEX IBE 13.0003U | Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (ATEX) | IBEXU13ATEX1004 X |
| Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (IECEX) | IECEX IBE 13.0004X | Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (INMETRO) | LMP 21.0021X |
| Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (KOSHA) | | Tanúsító intézet | ATEX, DNV, IECEX, LR, RMRS, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus, KC, CCC, INMETRO |
| | 16-AV4BO-0246X | | |

Tömszelencék, bal

| | | | |
|-----|----|-----|---|
| M12 | 11 | M16 | 6 |
| M20 | 4 | M25 | 2 |
| M32 | 2 | M40 | 1 |

Tömszelencék, felső/alsó

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 15 | M16 | 12 |
| M20 | 6 | M25 | 3 |
| M32 | 2 | M40 | 2 |

Tömszelencék, jobb

| | | | |
|-----|----|-----|---|
| M12 | 11 | M16 | 6 |
| M20 | 4 | M25 | 2 |
| M32 | 2 | M40 | 1 |

függőleges összeállítás

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------|---|
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | * | WDU 4 / ZDU 4 | * |
|-----------------------------|---|---------------|---|

vízszintes összeállítás

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x9 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x7 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x17 | WDU 4 / ZDU 4 | 1x14 |
| WDU 6 / ZDU 6 | 1x11 | | |

KLIPPON POK 161609 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Általános információ

| | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|---|
| Aljzatperem | Nem | Anyag | üvegszál erősítésű poliészter |
| Burkolat anyagvastagsága | 5,4 mm | Fedél | Igen |
| Fedél kiegészítő | Hornyos / keresztornyos csavarok | Fedélcsavarok nyomatéka | 2,5 Nm |
| Fedélcsavarok száma | 4 | Felhasználási területek | Robbanásveszélyes zóna, Kikötői berendezések, Gépgyártás, Folyamatirányítás, Közlekedéstechnika |
| Felületi minőség | kezeletlen, polírozott | Ház anyagvastagsága | 5,99 mm |
| Ház kiegészítő | Felszerelés a ház hátfalán keresztül, Rögzítőfülek | Protection class (UL) | Type 4, Type 4X |
| Szabványok | DIN EN 62208 - Üres ház normál, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 | Szerelőnyílás: magasság | 148,02 mm |
| Szerelőnyílás: szélesség | 148,02 mm | Tömítés anyaga | Szilikon |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | Védelmi osztály | IP66 |
| Ütésállóság | 7 J ATEX verzió | Üzemi hőmérséklet, max. | 100 °C |
| Üzemi hőmérséklet, min. | -55 °C | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002503 | ETIM 7.0 | EC002503 |
| ETIM 8.0 | EC002503 | ETIM 9.0 | EC002503 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 9,1 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0 |

Tanúsítványok

| | |
|--------------|--|
| Jóváhagyások | |
|--------------|--|



| | |
|---------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E256877 |

KLIPPON POK 161609 EX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**


| | |
|---|---|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | CCC 2020322303002628 POK Assembly Enclosure UKCA TÜV 22 UKEX 7093 X UKCA TÜV 22 UKEX 7092 U Attestation of Conformity - Klippon POK Empty Enclosures - AoC DE PS2600 160308 001ISS03 14 20001 TAE00002R2 IECEXIBE13.0004X 16-AV4BO-246X IBEXU13ATEX1003U IBEXU13ATEX1004X IECEXIBE13.0003U INMETRO CERTIFICADO LMP 21.0021X KLIPPON POK EU Declaration of Conformity - Klippon POK Empty Enclosures Ex - DoC DE PS2600 160412 001ISS02 |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Tender specification | Klippon POK 161609 Ex_1306080000_DE Klippon POK 161609 Ex_1306080000_EN |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | MB OVERV. PROCESS WD DE MB KLIPPON ENCL.TECN EN MB PROCESS EN FL KLIPPON POK EN FL SHIPBUILDING 2016 EN FL SHIPBUILDING 2016 EN |

KLIPPON POK 161609 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



KLIPPON POK 161609 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Mélység 7,5 mm



A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | TS35X7.5 ST K52 | Verzió |
| Rendelési szám | 6000003908 | Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 140 mm, foglalat nélkül, Acél, |
| GTIN (EAN) | 4050118652659 | galvanizált ónbevonat, passzívált |
| Qty. | 20 Stück | |

KLIPPON POK 161609 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Klippon® POK földelő lemezek



A Klippon® POK házak kiváló minőségű, üvegszálas erősítésű poliészterből készülnek, és ideálisak az olyan alkalmazási területekhez és környezetekhez, ahol a korrózióval szembeni ellenállás, az ütésállóság és a magas IP-védettség fontos követelmény.

A kiterjedt termékkála kulcsfontosságú tulajdonságai:

- 17 méretben kapható
- Két standard fényezés (szín): szürke (az ipari felhasználású RAL 7001-hez hasonló) és fekete (a nehéz körülményekhez használt RAL 9011-hez hasonló, Ex)
- Rozsdamentes acél csavarokkal ellátott fedél keresztfejes / hornyos kialakítással
- Szilikonból és kloroprénből készült, fröccsöntött tömítések
- Rögzítőlyukak a tömített területen kívül, az IP66 nagy behatolásvédelme érdekében
- Akár 7 Joule ütésállóság
- Szerelés közvetlenül a házba, vagy a belső rögzítőlemez használatával
- A rögzítőlábak rögzítőnyílásait használva a közvetlen falra szerelés is lehetséges
- Rögzítőmenet a tartósín és a rögzítőlemezek felszereléséhez
- Max. E60 tűzvédelmi besorolás, a konfigurációtól függően
- A Weidmüller le tudja gyártani és biztosítja ezt a házat az ügyfél igényeit szem előtt tartva, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és tömszelencével.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | KLIPPON COPL 161609 | Verzió |
| Rendelési szám | 1390990000 | Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő lemez, Egyéb, |
| GTIN (EAN) | 4050118191097 | Magasság: 60.5 mm, Szélesség: 239 mm, Mélység: 0.8 mm, Anyag: |
| Qty. | 5 Stück | Sárgaréz, polírozott, kezeletlen |

KLIPPON POK 161609 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Távtartó

**Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete[®] TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Távtartó

Rozsdamentes acél távtartók négy hosszúságban, hogy növeljék a távolságot a tartósínek vagy a DIN-sínek és a burkolat hátsó fala között.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SP M6 10 S2 | Verzió |
| Rendelési szám | 6935110000 | Klippon TB (Terminal Box), Távtartó, Magasság: 11.2 mm, Szélesség: 10 mm, Mélység: 10 mm, Anyag: nemesacél 1.4305 (303) |
| GTIN (EAN) | 4032248699049 | |
| Qty. | 4 Stück | |
| Típus | SP M6 20 S2 | Verzió |
| Rendelési szám | 6935130000 | Klippon TB (Terminal Box), Távtartó, Magasság: 11.2 mm, Szélesség: 10 mm, Mélység: 20 mm, Anyag: nemesacél 1.4305 (303) |
| GTIN (EAN) | 4032248699001 | |
| Qty. | 4 Stück | |
| Típus | SP M6 15 S2 | Verzió |
| Rendelési szám | 6935120000 | Klippon TB (Terminal Box), Távtartó, Magasság: 11.2 mm, Szélesség: 10 mm, Mélység: 15 mm, Anyag: nemesacél 1.4305 (303) |
| GTIN (EAN) | 4032248699056 | |
| Qty. | 4 Stück | |
| Típus | SP M6 30 S2 | Verzió |
| Rendelési szám | 6935140000 | Klippon TB (Terminal Box), Távtartó, Magasság: 11.2 mm, Szélesség: 10 mm, Mélység: 30 mm, Anyag: nemesacél 1.4305 (303) |
| GTIN (EAN) | 4032248699117 | |
| Qty. | 4 Stück | |

Földelőcsap

Tartozékok



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | PEBZ M10 BR SET | Verzió |
| Rendelési szám | 1277220000 | Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő tőcsavar, Egyéb, Magasság: 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Anyag: Sárgaréz |
| GTIN (EAN) | 4050118067019 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | PEBZ M6 S4 SET | Verzió |
| Rendelési szám | 1283430000 | Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő tőcsavar, Egyéb, Magasság: 12.3 mm, Szélesség: 12.3 mm, Mélység: 42 mm, Anyag: Nemesacél 1.4404 (316 L) |
| GTIN (EAN) | 4050118073607 | |
| Qty. | 1 Stück | |

KLIPPON POK 161609 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | PEBZ M10 S4 SET | Verzió |
| Rendelési szám | 1283440000 | Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő töcsavar, Egyéb, |
| GTIN (EAN) | 4050118073362 | Magasság: 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Anyag: |
| Qty. | 1 Stück | Nemesacél 1.4404 (316 L) |
| Típus | PEBZ M6 BR SET | Verzió |
| Rendelési szám | 1277250000 | Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő töcsavar, Egyéb, |
| GTIN (EAN) | 4050118067149 | Magasság: 12.3 mm, Szélesség: 12.3 mm, Mélység: 42 mm, Anyag: |
| Qty. | 1 Stück | Sárgaréz |

Klippon® POK szerelőlábak



A Klippon® POK házak kiváló minőségű, üvegszálal erősítésű poliszterből készülnek, és ideálisak az olyan alkalmazási területekhez és környezetekhez, ahol a korrózióval szembeni ellenállás, az ütésállóság és a magas IP-védettség fontos követelmény.

A kiterjedt termékkála kulcsfontosságú tulajdonságai:

- 17 méretben kapható
- Két standard fényezés (szín): szürke (az ipari felhasználású RAL 7001-hez hasonló) és fekete (a nehéz körülményekhez használt RAL 9011-hez hasonló, Ex)
- Rozsdamentes acél csavarokkal ellátott fedél keresztfejes / hornyos kialakítással
- Szilikonból és kloroprénből készült, fröccsöntött tömítések
- Rögzítőlyukak a tömített területen kívül, az IP66 nagy behatolásvédelme érdekében
- Akár 7 Joule ütésállóság
- Szerelés közvetlenül a házba, vagy a belső rögzítőlemez használatával
- A rögzítőlábak rögzítőnyílásait használva a közvetlen falra szerelés is lehetséges
- Rögzítőmenet a tartósín és a rögzítőlemezek felszereléséhez
- Max. E60 tűzvédelmi besorolás, a konfigurációtól függően
- A Weidmüller le tudja gyártani és biztosítja ezt a házat az ügyfél igényeit szem előtt tartva, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és tömszelencével.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | MF POK BIG | Verzió |
| Rendelési szám | 1510910000 | Klippon POK (polyester empty enclosure), Rögzítő láb, Rögzítőfülek, |
| GTIN (EAN) | 4032248009756 | Magasság: 16 mm, Szélesség: 51 mm, Mélység: 6 mm, Anyag: |
| Qty. | 1 Stück | 1.4301 rozsdamentes acél, Egyéb |

KLIPPON POK 161609 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Klippon® POK szerelési anyag



A Klippon® POK házak kiváló minőségű, üvegszál erősítésű polieszterből készülnek, és ideálisak az olyan alkalmazási területekhez és környezetekhez, ahol a korrózióval szembeni ellenállás, az ütésállóság és a magas IP-védetség fontos követelmény.

A kiterjedt termékcsalád kulcsfontosságú tulajdonságai:

- 17 méretben kapható
- Két standard fényezés (szín): szürke (az ipari felhasználású RAL 7001-hez hasonló) és fekete (a nehéz körülményekhez használt RAL 9011-hez hasonló, Ex)
- Rozsdamentes acél csavarokkal ellátott fedél keresztfejes / hornyos kialakítással
- Szilikonból és kloroprénből készült, fröccsöntött tömítések
- Rögzítőlyukak a tömített területen kívül, az IP66 nagy behatolásvédelme érdekében
- Akár 7 Joule ütésállóság
- Szerelés közvetlenül a házba, vagy a belső rögzítőlemez használatával
- A rögzítőlábak rögzítőnyílásait használva a közvetlen falra szerelés is lehetséges
- Rögzítőmenet a tartósín és a rögzítőlemezek felszereléséhez
- Max. E60 tűzvédelmi besorolás, a konfigurációtól függően
- A Weidmüller le tudja gyártani és biztosítja ezt a házat az ügyfél igényeit szem előtt tartva, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és tömszelencével.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | TPSD FIXING SET POK | Verzió |
| Rendelési szám | 1435840000 | Klippon POK (polyester empty enclosure), Típusábra-rögzítőkészlet, |
| GTIN (EAN) | 4050118240771 | Magasság: 12 mm, Szélesség: 12 mm, Mélység: 15.06 mm, Anyag: |
| Qty. | 1 Stück | Nemesacél, rozsdamentes, kezeletlen |
| Típus | SD FIXING SET POK | Verzió |
| Rendelési szám | 1463490000 | Klippon POK (polyester empty enclosure), Azonosító tábla- |
| GTIN (EAN) | 4050118299878 | rögzítőkészlet, Magasság: 12 mm, Szélesség: 12 mm, Mélység: 16.4 |
| Qty. | 1 Stück | mm, Anyag: nemesacél 1.4305 (303), kezeletlen |

KLIPPON POK 161609 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Klippon® POK szerelőlapok földelőlemezekkel



A Klippon® POK házak kiváló minőségű, üvegszálas erősítésű poliészterből készülnek, és ideálisak az olyan alkalmazási területekhez és környezetekhez, ahol a korrózióval szembeni ellenállás, az ütésállóság és a magas IP-védelem fontos követelmény.

A kiterjedt termékkála kulcsfontosságú tulajdonságai:

- 17 méretben kapható
- Két standard fényezés (szín): szürke (az ipari felhasználású RAL 7001-hez hasonló) és fekete (a nehéz körülményekhez használt RAL 9011-hez hasonló, Ex)
- Rozsdamentes acél csavarokkal ellátott fedél keresztfejes / hornyos kialakítással
- Szilikonból és kloroprénből készült, fröccsöntött tömítések
- Rögzítőlyukak a tömített területen kívül, az IP66 nagy behatolásvédelme érdekében
- Akár 7 Joule ütésállóság
- Szerelés közvetlenül a házba, vagy a belső rögzítőlemez használatával
- A rögzítőlábak rögzítőnyílásait használva a közvetlen falra szerelés is lehetséges
- Rögzítőmenet a tartósín és a rögzítőlemezek felszereléséhez
- Max. E60 tűzvédelmi besorolás, a konfigurációtól függően
- A Weidmüller le tudja gyártani és biztosítja ezt a házat az ügyfél igényeit szem előtt tartva, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és tömszelencével.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | POK MOPL 1616 MINI | Verzió |
| Rendelési szám | 1534360000 | Klippon POK (polyester empty enclosure), Rögzítőlemez, Magasság: |
| GTIN (EAN) | 4050118338119 | 113 mm, Szélesség: 142.5 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag: |
| Qty. | 1 Stück | Horganyzott acéllemez, galvanizált, ezüst |

KLIPPON POK 161609 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Távtartó



Három hosszúságban elérhető rozsdamentes acél távtartók, amelyekkel növelhető a szerelősínek vagy a DIN sínek és a ház hátsó fala között.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SP M6 15 MSZN | Verzió |
| Rendelési szám | 6896100000 | Klippon EB (Essential Box), Távtartó, Magasság: 11.2 mm, Szélesség: |
| GTIN (EAN) | 4008190857851 | 10 mm, Mélység: 15 mm, Anyag: Acél, ezüst |
| Qty. | 2 Stück | |
| Típus | SP M6 30 MSZN | Verzió |
| Rendelési szám | 6896300000 | Klippon EB (Essential Box), Távtartó, Magasság: 11.2 mm, Szélesség: |
| GTIN (EAN) | 4008190850241 | 10 mm, Mélység: 30 mm, Anyag: Acél, ezüst |
| Qty. | 2 Stück | |
| Típus | SP M6 20 MSZN | Verzió |
| Rendelési szám | 6896200000 | Klippon EB (Essential Box), Távtartó, Magasság: 11.2 mm, Szélesség: |
| GTIN (EAN) | 4008190850234 | 10 mm, Mélység: 20 mm, Anyag: Acél, ezüst |
| Qty. | 2 Stück | |

Csavarok



A sorkapcsoktól vagy a tartozékoktól függően különböző csavartípusokat kínálunk kiegészítő elemként vagy cserelakatrészként.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | FKSC M5X8 D9/SW2.5 | Verzió |
| Rendelési szám | 6295900000 | SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190133337 | |
| Qty. | 50 Stück | |

KLIPPON POK 161609 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Klippon® POK standard rögzítőlemezek



A Klippon® POK házak kiváló minőségű, üvegszálas erősítésű poliészterből készülnek, és ideálisak az olyan alkalmazási területekhez és környezetekhez, ahol a korrózióval szembeni ellenállás, az ütésállóság és a magas IP-védettség fontos követelmény.

A kiterjedt termékkála kulcsfontosságú tulajdonságai:

- 17 méretben kapható
- Két standard fényezés (szín): szürke (az ipari felhasználású RAL 7001-hez hasonló) és fekete (a nehéz körülményekhez használt RAL 9011-hez hasonló, Ex)
- Rozsdamentes acél csavarokkal ellátott fedél keresztfejes / hornyos kialakítással
- Szilikonból és kloroprénből készült, fröccsöntött tömítések
- Rögzítőlyukak a tömített területen kívül, az IP66 nagy behatolásvédelme érdekében
- Akár 7 Joule ütésállóság
- Szerelés közvetlenül a házba, vagy a belső rögzítőlemez használatával
- A rögzítőlábak rögzítőnyílásait használva a közvetlen falra szerelés is lehetséges
- Rögzítőmenet a tartósín és a rögzítőlemezek felszereléséhez
- Max. E60 tűzvédelmi besorolás, a konfigurációtól függően
- A Weidmüller le tudja gyártani és biztosítja ezt a házat az ügyfél igényeit szem előtt tartva, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és tömszelencével.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | POK MOPL 1616 | Verzió |
| Rendelési szám | 9510610000 | Klippon POK (polyester empty enclosure), Rögzítőlemez, Magasság: |
| GTIN (EAN) | 4008190498245 | 143 mm, Szélesség: 145 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag: Horganyzott |
| Qty. | 1 Stück | acéllemez, Egyéb, ezüst |

KLIPPON POK 161609 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

15 mm mélység



A Klippon® POK házak kiváló minőségű, üvegszál erősítésű poliszterből készülnek, és ideálisak az olyan alkalmazási területekhez és környezetekhez, ahol a korrózióval szembeni ellenállás, az ütésállóság és a magas IP-védetség fontos követelmény.

A kiterjedt termékkála kulcsfontosságú tulajdonságai:

- 17 méretben kapható
- Két standard fényezés (szín): szürke (az ipari felhasználású RAL 7001-hez hasonló) és fekete (a nehéz körülményekhez használt RAL 9011-hez hasonló, Ex)
- Rozsdamentes acél csavarokkal ellátott fedél keresztfejes / hornyos kialakítással
- Szilikonból és kloroprénből készült, fröccsöntött tömítések
- Rögzítőlyukak a tömített területen kívül, az IP66 nagy behatolásvédelme érdekében
- Akár 7 Joule ütésállóság
- Szerelés közvetlenül a házba, vagy a belső rögzítőlemez használatával
- A rögzítőlábak rögzítőnyílásait használva a közvetlen falra szerelés is lehetséges
- Rögzítőmenet a tartósín és a rögzítőlemezek felszereléséhez
- Max. E60 tűzvédelmi besorolás, a konfigurációtól függően
- A Weidmüller le tudja gyártani és biztosítja ezt a házat az ügyfél igényeit szem előtt tartva, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és tömszelencével.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | TS35X15 ST POK 1616 | Verzió |
| Rendelési szám | 6000073210 | Sín, TS 35, TS 35 x 15, aljzattal, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált |
| GTIN (EAN) | 4064675356578 | |
| Qty. | 20 Stück | |

KLIPPON POK 161609 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Tartozékok

Szerelési anyag

**Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás – tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Szerelési elemek készlete

Szerelési hardver készletek kaphatók a könnyen szerelhető típusú címketartók, dokumentumtartók és esővédő fedelek gyors felszereléséhez.

A **címke rögzítőkészlet – SC** szükséges a m (Trafolyte) ID vagy betűcímke felszereléséhez. Ennek a készletnek a segítségével az azonosító- vagy típuscímke közvetlenül a szekrényburkolatra szerelhető. A címkerögzítő készletet kifejezetten erre a célra fejlesztettük ki. Csak ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja biztosítani, hogy nem kerül szivárgás a szekrényre vagy a címke nem sérül meg.

A **univerzális rögzítőkészletet – TPSD** pl. a betűcímke tartók, esővédő burkolatok vagy dokumentumtartók biztonságos és gyors felszereléséhez fejlesztettük ki. Ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja minimalizálni vagy elkerülni a szivárgások kockázatát.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | FKSC M6X8 D9/SW3 | Verzió |
| Rendelési szám | 6642600000 | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőcsavar, Anyag: Acél |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | |
| Qty. | 50 Stück | |