

THM EL VIN 15 WS 2L 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Individuell identifikation: EL**

De ändlösa varianterna av MultiMark-märkning gör dem till ett ekonomiskt alternativ till konventionella skyltskenor eller specialetiketter. För varje given bredd kan höjden konfigureras exakt av programvaran för att perfekt matcha respektive märkning. En kniv används för att individuellt skära etiketterna till den angivna storleken. Perfekt för att framställa stora etiketter för funktionsblock eller kompletta plintar.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	THM, Apparatmärkning, 15 x , vit
Art.nr.	1307670000
Typ	THM EL VIN 15 WS 2L 30M
GTIN (EAN)	4050118109870
Förp.	1 Stück
anpassad skrivare	2599430000 2599440000

THM EL VIN 15 WS 2L 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	0,08 mm	Byggdjup (tum)	0,003 inch
Höjd	15 mm	Bygghöjd (tum)	0,591 inch
Längd	30 000 mm	Bygglängd (tum)	1 181,1 inch
Nettovikt	239 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...80 °C
---------------------------------	-------------

Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettrulle
Antal märkningar per kombination	1 Etikettrulle = Apparatmärkning	
Antal per ark	1	
Antal per rulle	1	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	
Färgkod	vit	
Godkännande enligt UL 969	Nej	
Halogener	Ja	
Limma	Polyakrylatlim	
Längd	30 000 mm	
Material	Vinylfilm	
Märkningsmetod	Termotransfer	
Temperaturområde för användning	-40...80 °C	
Temperaturområde för användning max.	80 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	
Utförande	Ändlös, självhäftande	

Apparatmärkning

Halogener	Ja
-----------	----

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--

THM EL VIN 15 WS 2L 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



THM EL VIN 15 WS 2L 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertechniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	2005070000	Färgband
GTIN (EAN)	4050118390049	
Förp.	1 Stück	