

THM MT30X 8/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

THM-etiketter erbjuder en briljant utskriftskvalitet med termotransferteknik. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsbehovet.

- Högklassiga polyesteretiketter i olika färger eller prisvärda pappersetiketter finns att tillgå.
- Automatisk positionering av etiketterna i skrivaren för felfri centrering av märkningen på varje etikett,

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	THM, Apparatmärkning, 8 x 8 mm, gul
Art.nr.	1310540000
Typ	THM MT30X 8/8 GE
GTIN (EAN)	4050118112665
Förp.	1 Stück
anpassad skrivare	2599430000 2599440000

THM MT30X 8/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	0,08 mm	Byggdjup (tum)	0,003 inch
Höjd	8 mm	Bygghöjd (tum)	0,315 inch
Bredd	8 mm	Byggbredd (tum)	0,315 inch
Nettovikt	158 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...150 °C
---------------------------------	--------------

Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettrulle
Antal märkningar per kombination	1 Etikettrulle = Apparatmärkning	
Antal per rulle	10 000	
Bredd	8 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	
Färgkod	gul	
Halogener	Nej	
Limma	Akrylat	
Material	Polyester	
Märkningsmetod	Termotransfer	
Temperaturområde för användning	-40...150 °C	
Temperaturområde för användning max.	150 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	
Utförande	självhäftande, halogenfri	

Apparatmärkning

Halogener	Nej
-----------	-----

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format

THM MT30X 8/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



THM MT30X 8/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	2005070000	Färgband
GTIN (EAN)	4050118390049	
Förp.	1 Stück	