

KLHA M5/20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Sběrnice nabízejí možnost připojení velkého množství kabelů s malou stopou. Kromě toho je možná integrace do našich svorkovnic pro instalaci budovy nebo můžete použít naše přípojnice na podporu stínění kabelů.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Přípojnice (svorka)
Objednací číslo	1311320000
Typ	KLHA M5/20
GTIN (EAN)	4032248152605
Množství	25 ks

KLHA M5/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	20 mm	Hloubka (v palcích)	0,787 inch
Výška	130 mm	Výška (v palcích)	5,118 inch
Šířka	10 mm	Šířka (v palcích)	0,394 inch
Průměr	5,4 mm	Čistá hmotnost	34,505 g

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...85 °C
------------------	----------------

Údaje materiálu

Materiál	Ocel	Provedení povrchu	galvanizované
Barevný	Šedá		

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

Rozměry

Průměr	5,4 mm
--------	--------

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Provedení povrchu	galvanizované
-------------------	--------------	-------------------	---------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-14-11-92

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format