

KLHA M5/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A gyűjtősínek lehetőséget nyújtanak több kábel kis helyen való összekapcsolására. Ezenkívül a sorkapcsaink beépítése épületek berendezéseibe is lehetséges, továbbá a gyűjtősíneinket a kábelek árnyékolásának támogatására is használhatja.

Általános rendelési adatok

Verzió	Gyűjtősín (kapocs)
Rendelési szám	1311320000
Típus	KLHA M5/20
GTIN (EAN)	4032248152605
Qty.	25 Stück

KLHA M5/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	20 mm	Mélység (coll)	0,787 inch
Magasság	130 mm	Magasság (coll)	5,118 inch
Szélesség	10 mm	Szélesség (coll)	0,394 inch
Átmérő	5,4 mm	Nettó tömeg	34,505 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...85 °C
-------------------	----------------

Anyag adatok

Anyag	Acél	Felületi minőség	galvanizált
Szín	szürke		

Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
---------------------	--------------------

Méretetek

Átmérő	5,4 mm
--------	--------

Általános

Felületi minőség	galvanizált	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
------------------	-------------	---------------------	--------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9,1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-14-11-92

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format