

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Y-fördelare, FreeCon-utförande för push-pull-anslutning
var. 14 enligt IEC 61076-3-117 i metall med hybrid 10-
polig insats

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Y-fördelare, FreeCon, Hybrid, IP65
Art.nr.	1312230000
Typ	IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1
GTIN (EAN)	4050118115000
Förp.	1 Stück

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 1 050 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...75 °C Drifttemperatur -40 °C...70 °C

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Kapslingsmaterial	Aluminiumprofil, Kåpa: pressgjutet zink, målad
Skyddsklass	IP65		

Allmänna standarder

KontaktDon Norm IEC 61076-3-117 var. 14

Tekniska data hybridkopplingar

Kapslingsmaterial (hybridkoppling)	Zinkpressgjutning (fläns), PA 66	Kontaktcykler (hybridkoppling)	500
Kontaktmaterial (hybridkoppling)	Kopparlegering	Kontaktmotstånd (hybridkoppling)	≤ 10 mΩ
Märkspänning (DIN EN 61984) (hybridkoppling)	24 V	Material tätning, (hybridkoppling)	NBR
Märkström (hybridkontakt)	3 A per kontakt	Poltal	10
Skärmning (hybridkoppling)	360° skärmkontaktering	Skyddsklass (hybridkoppling)	IP65

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001264	ETIM 7.0	EC001264
ETIM 8.0	EC001264	ETIM 9.0	EC001264
ECLASS 9.0	19-17-01-23	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	19-17-01-23	ECLASS 11.0	19-17-01-23
ECLASS 12.0	19-17-01-23	ECLASS 13.0	19-17-01-23

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Nedladdningar


Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Set - Hybrid



PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-117 var.14 (PROFINET) i metall, inkl. hybridinsats

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PS-V14M-HYB-10P	Artikelbeteckning
Art.nr.	1072910000	Kontaktdon Hybrid, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128	
Förp.	10 Stück	

Dammskyddskåpor



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BP-V14P	Artikelbeteckning
Art.nr.	1058310000	Flänskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248799404	
Förp.	10 Stück	