

**IE-CD-V14MHYB-Y-MA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Y-elosztó, FreeCon változat a 14. változatú dugaszolható csatlakozó számára, az IEC 61076-3-117 szerint, fém hibrid 10-sarkú betéttel

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Y-elosztó, FreeCon, Hibrid, IP65
Rendelési szám	<a href="#">1312580000</a>
Típus	IE-CD-V14MHYB-Y-MA
GTIN (EAN)	4050118115208
Qty.	1 Stück

## IE-CD-V14MHYB-Y-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 715 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C

## Általános adatok

Felszerelés típusa	Screw mounting	Ház fő anyaga	Alumínium profil, Fedél: présöntvény, festett cink
Szín	ezüst	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Védelmi osztály	IP65		

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61076-3-117 Var. 14

## Hibrid csatlakozó műszaki adatai

Dugaszolási ciklusok (hibrid csatlakozó)	500	Ház alapanyaga (hibrid csatlakozó)	Cink présöntvény (alijat), PA 66
Névleges feszültség (DIN EN 61984) (hibrid csatlakozó)	24 V	Névleges áram (hibrid csatlakozó)	3 A érintkezőnként
Pólusszám, hibrid	10	Tömítés anyaga (hibrid csatlakozó)	NBR
Védelmi osztály (hibrid csatlakozó)	IP65	Árnyékolás (hibrid csatlakozó)	360° árnyékolás- érintkező
Átmeneti ellenállás (hibrid csatlakozó)	≤ 10 mΩ	Érintkező anyaga (hibrid csatlakozó)	Rézötvözet

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>