

**IE-CD-V14MHYB-Y-MA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Y-fördelare, FreeCon-utförande för push-pull-anslutning  
var. 14 enligt IEC 61076-3-117 i metall med hybrid 10-  
polig insats

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Y-fördelare, FreeCon, Hybrid, IP65
Art.nr.	<a href="#">1312580000</a>
Typ	IE-CD-V14MHYB-Y-MA
GTIN (EAN)	4050118115208
Förp.	1 Stück

## IE-CD-V14MHYB-Y-MA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt 715 g

## Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...70 °C

## Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	Silver
Kapslingsmaterial	Aluminiumprofil, Kåpa: pressgjutet zink, målad	Monteringstyp	Skruvmontering
Skyddsklass	IP65		

## Allmänna standarder

Kontaktton Norm IEC 61076-3-117 var. 14

## Tekniska data hybridkopplingar

Kapslingsmaterial (hybridkoppling)	Zinkpressgjutning (fläns), PA 66	Kontaktcykler (hybridkoppling)	500
Kontaktmaterial (hybridkoppling)	Kopparlegering	Kontaktmotstånd (hybridkoppling)	≤ 10 mΩ
Märkspänning (DIN EN 61984) (hybridkoppling)	24 V	Material tätning, (hybridkoppling)	NBR
Märkström (hybridkontakt)	3 A per kontakt	Poltal	10
Skärmning (hybridkoppling)	360° skärmkontaktering	Skyddsklass (hybridkoppling)	IP65

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Användardokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**IE-CD-V14MHYB-Y-MA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

## Dimensional drawing

