

SAIE-M12S-5-TL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

Általános rendelési adatok

Verzió	Beépített dugók, M12, Felerősítő menet: , Pólusszám: 5, Sodrat / kábelhossz:
Rendelési szám	1312980000
Típus	SAIE-M12S-5-TL
GTIN (EAN)	4050118116151
Qty.	20 Stück

SAIE-M12S-5-TL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	9,86 g
-------------	--------

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Csatlakozás típusa	Érintkező	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+85 °C	Kódolás	A kódolású
Névleges feszültség	60 V	Névleges áram	4 A
Pólusszám	5	Védelmi osztály	IP68
Érintkező felület	Aranyozott		

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-101
----------------------	-----------------

Általános adatok

Csatlakozás típusa	Érintkező	Csatlakozási menet	M12
Ház fő anyaga	Cink présöntvény	Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+85 °C
Kódolás	A kódolású	Névleges feszültség	60 V
Névleges áram	4 A	Pólusszám	5
Vezeték külső átm.	-	Védelmi osztály	IP68
Érintkező felület	Aranyozott		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC003568
ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ECLASS 9.0	27-44-03-09	ECLASS 9,1	27-44-03-09
ECLASS 10.0	27-44-03-09	ECLASS 11.0	27-44-01-10
ECLASS 12.0	27-44-01-10	ECLASS 13.0	27-44-01-10

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAIE-M12S-5-TL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Póluskiosztás**