

SAIE-M12S-5-TL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktor-kablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Chassie kontakt, M12, Monteringsgänga: , Antal poler: 5, Tråd-/kabelldängd:
Art.nr.	1312980000
Typ	SAIE-M12S-5-TL
GTIN (EAN)	4050118116151
Förp.	20 Stück

SAIE-M12S-5-TL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	9,86 g
-----------	--------

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningstyp	Stift	Antal poler	5
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning	Kodering	A-kodad
Kontaktyta	förgylld	Märkspänning	60 V
Märkström	4 A	Skyddsklass	IP68
Temperaturområde kapsling	-25...+85 °C		

Normer

Kontaktdon Norm	IEC 61076-2-101
-----------------	-----------------

Allmänna data

Anslutningsgänga	M12	Anslutningstyp	Stift
Antal poler	5	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Kodering	A-kodad	Kontaktyta	förgylld
Ledaryttterdiameter	-	Märkspänning	60 V
Märkström	4 A	Skyddsklass	IP68
Temperaturområde kapsling	-25...+85 °C		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC003568
ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ECLASS 9.0	27-44-03-09	ECLASS 9.1	27-44-03-09
ECLASS 10.0	27-44-03-09	ECLASS 11.0	27-44-01-10
ECLASS 12.0	27-44-01-10	ECLASS 13.0	27-44-01-10

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAIE-M12S-5-TL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar****Polschema**