

VSPC LOCKING CLIP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



En cas de vibrations fortes, le verrouillage des parafoudres enfilables de la série VSPC offre une sécurité additionnelle pour un contact permanent.

Informations générales de commande

Version	Élément de fixation, Crochet de verrouillage
Référence	1317340000
Type	VSPC LOCKING CLIP
GTIN (EAN)	4050118121179
Qté.	100 pièce(s)

VSPC LOCKING CLIP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	7,5 mm	Profondeur (pouces)	0,295 inch
Hauteur	13 mm	Hauteur (pouces)	0,512 inch
Largeur	17 mm	Largeur (pouces)	0,669 inch
Poids net	1,37 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...70
-------------------------	----------------	-------------------------------	-------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000943	ETIM 7.0	EC000943
ETIM 8.0	EC000943	ETIM 9.0	EC000943
ECLASS 9.0	27-13-08-07	ECLASS 9.1	27-13-08-07
ECLASS 10.0	27-13-08-07	ECLASS 11.0	27-13-08-07
ECLASS 12.0	27-17-90-90	ECLASS 13.0	27-17-90-90

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	jaune
Degré de protection	IP20	Forme	divers
Segment	Mesure - Contrôle - Régulation	Version	Crochet de verrouillage

Ratings IECEx/ATEX/cUL

Certificat cUL	cUL Certificate
----------------	-----------------

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	