

## VSPC LOCKING CLIP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A VSPC sorozat dugaszolható levezető reteszelő mechanikája extra megbízhatóságot és javított tartós érintkezést hoz az erősen rezgő körülmények között.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Rögzítőelem, Reteszek
Rendelési szám	<a href="#">1317340000</a>
Típus	VSPC LOCKING CLIP
GTIN (EAN)	4050118121179
Qty.	100 Stück

## VSPC LOCKING CLIP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	7,5 mm	Mélység (coll)	0,295 inch
Magasság	13 mm	Magasság (coll)	0,512 inch
Szélesség	17 mm	Szélesség (coll)	0,669 inch
Nettó tömeg	1,37 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70
----------------------	----------------	-------------------	-------------

## Általános adatok

Kivitel	Egyéb	Szegmens	Mérés - vezérlés - szabályozás
Szín	sárga	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Változat	Reteszek	Védelmi osztály	IP20

## IECEX/ATEX/cUL besorolás

cUL tanúsítvány	cUL Certificate
-----------------	-----------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000943	ETIM 7.0	EC000943
ETIM 8.0	EC000943	ETIM 9.0	EC000943
ECLASS 9.0	27-13-08-07	ECLASS 9,1	27-13-08-07
ECLASS 10.0	27-13-08-07	ECLASS 11.0	27-13-08-07
ECLASS 12.0	27-17-90-90	ECLASS 13.0	27-17-90-90

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	