

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Delivery incl. dust caps

FreeCon Active PROFINET médiakonverter diagnosztikai funkcionalitással a PushPull dugaszolható csatlakozókhoz, 14. változat, az IEC 61076-3-117 szerint, RJ45 és SC-RJ POF-el az IEC 61754-24 szerint és PushPull Power-el a PROFINET specifikáció szerint.

Általános rendelési adatok

Verzió	POF médiakonverter, FreeCon, IP65
Rendelési szám	1324440000
Típus	IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C
GTIN (EAN)	4050118128208
Qty.	1 Stück

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	130,4 mm	Mélység (coll)	5,134 inch
Magasság	53 mm	Magasság (coll)	2,087 inch
Szélesség	100 mm	Szélesség (coll)	3,937 inch
Nettó tömeg	722,04 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 °C...55 °C
-------------------	----------------

Általános adatok

Adatinterfész	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14), PROFINET PushPull RJ45 (V14)	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Ház fő anyaga	Alumínium profil, Fedél: présöntvény, festett cink	Tápcsatlakozó	PROFINET PushPull Power
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Vezetékezés	PROFINET
Védelmi osztály	IP65		

Villamos tulajdonságok

LED-kijelző	P1: Port aktív, P2: Port aktív, SF: általános hiba, BF: gyújtósín hiba, US1: feszültség 1 (elektronika), US2: feszültség 2	Protokoll	PROFINET IRT
Áramfelvétel	200 mA tipikus	Átviteli sebesség	100 MB
Üzemi feszültség	24 V	Üzemi feszültség tartomány	18...30 V DC

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24, IEC 60603-7-51	Hálózat szabvány	IEC 61158, IEC 61784
Tanúsítvány száma (cULus)	E141197		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001467	ETIM 7.0	EC001467
ETIM 8.0	EC001467	ETIM 9.0	EC001467
ECLASS 9.0	19-17-01-14	ECLASS 9,1	19-17-01-14
ECLASS 10.0	19-17-01-32	ECLASS 11.0	19-17-01-32
ECLASS 12.0	19-17-01-32	ECLASS 13.0	19-17-01-14

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E141197

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	PI_Zertifikat_1324440000
Engineering Data	CAD data – STEP
Software	Device description – GSDML-V2.25-Weidmuller-FCAPIMPOF-20130124.zip Runtime Software – WM_FCA_PIM_POF_V_1_04_01.zip Runtime Software – CFG configurator - Weidmueller_FreeCon_08042011
User Documentation	Manual EN MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Firmware update manual Manual DE installation instructions
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Rajzok

Méretrajz



Méretrajz

Kapcsolási rajz



IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Készletek



PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET
specifikáció szerint

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Verzió
Rendelési szám	465440000	Tápcsatlakozó, Dugó, PROFINET, Csatlakozókészlet
GTIN (EAN)	4050118522136	
Qty.	1 Stück	

Készletek - RJ45



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC
61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, RJ45-
ös betétrel

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	Verzió
Rendelési szám	1012170000	Plug insert RJ45 tool-free, 14. változat, fém, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248719815	
Qty.	10 Stück	

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

SC-RJ



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC 61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, SC betéttel

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-V14M-2SC-POF	Verzió
Rendelési szám	191550000	FO-csatlakozó, 14. változat, SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4032248974436	
Qty.	10 Stück	