

**IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Delivery incl. dust caps

Przekształtnik mediów FreeCon Active PROFINET z funkcją diagnostyczną, do złącz wtykowych w technologii PushPull Var. 14 zgodnie z normą IEC 61076-3-117 wraz z RJ45 i SC-RJ z POF zgodnie z IEC 61754-24 oraz zasilaczem PushPull Power zgodnie ze specyfikacją PROFINET.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Konwerter mediów POF, FreeCon, IP65
Nr zam.	<a href="#">1324440000</a>
Typ	IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C
GTIN (EAN)	4050118128208
Ilość	1 Szt.

## IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Głębokość	130,4 mm	Głębokość (cale)	5,134 inch
Wysokość	53 mm	Wysokość (cale)	2,087 inch
Szerokość	100 mm	Szerokość (cale)	3,937 inch
Masa netto	722,04 g		

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...55 °C
----------------------------	----------------

## Dane ogólne

Cykle wpinania	≥ 100	Interfejs danych	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14), PROFINET PushPull RJ45 (V14)
Interfejs mocy	PROFINET PushPull Power	Klasa palności wg UL 94	V-0
Okablowanie	PROFINET	Podstawowy materiał obudowy	profil aluminiowy, Pokrywa: cynk odlewany w matrycy, malowany
Stopień ochrony	IP65		

## Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-117 wariant 14, IEC 61754-24, IEC 60603-7-51	Nr certyfikatu (cULus)	E141197
Standard sieciowy	IEC 61158, IEC 61784		

## Właściwości elektryczne

Pobór prądu	typ. 200 mA	Protokół	PROFINET IRT
Szybkość transmisji	100 MB	Wskaźnik LED	P1: port aktywny, P2: port aktywny, SF: błąd zbiorczy, BF: błąd magistrali, US1: napięcie 1 (układ elektroniczny), US2: napięcie 2
Zakres napięcia roboczego	18 - 30 V DC	napięcie robocze	24 V

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001467	ETIM 7.0	EC001467
ETIM 8.0	EC001467	ETIM 9.0	EC001467
ECLASS 9.0	19-17-01-14	ECLASS 9.1	19-17-01-14
ECLASS 10.0	19-17-01-32	ECLASS 11.0	19-17-01-32
ECLASS 12.0	19-17-01-32	ECLASS 13.0	19-17-01-14

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cULus) E141197

## Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności

[PI\\_Zertifikat\\_1324440000](#)

Dane projektowe

[CAD data – STEP](#)

Oprogramowanie

[Device description – GSDML-V2.25-Weidmuller-FCAPIMPOF-20130124.zip](#)[Runtime Software – WM\\_FCA\\_PIM\\_POF\\_V\\_1\\_04\\_01.zip](#)[Runtime Software – CFG configurator - Weidmueller\\_FreeCon\\_08042011](#)

Dokumentacja użytkownika

[Manual EN](#)[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Firmware update manual](#)[Manual DE](#)[installation instructions](#)

Katalogi

[Catalogues in PDF-format](#)

Broszury

[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)


## IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Rysunki

### Rysunek wymiarowy



### Rysunek wymiarowy

### Schemat połączeń



## IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## SC-RJ



zestaw łączników wtykowych PushPull według IEC  
61076-3-117 Var. 14 (PROFINET) z metalu plus wkład SC

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PS-V14M-2SC-POF	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1191550000</a>	Złącze światłowodowe, Wersja 14, SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4032248974436	
Ilość	10 Szt.	

## Zestawy



PushPull Power łącznik wtykowy według specyfikacji  
PROFINET

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2465440000</a>	Łącznik mocy, Wtyk, PROFINET, zestaw wtyków
GTIN (EAN)	4050118522136	
Ilość	1 Szt.	

**IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Akcesoria****Zestawy - RJ45**

zestaw łączników wtykowych PushPull według IEC  
61076-3-117 Var. 14 (PROFINET) z metalu plus wkład  
RJ45

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1012170000</a>	Wkładka wtykowa RJ45 beznarzędziowa, wariant 14 metal, Cat.5
GTIN (EAN)	4032248719815	(ISO/IEC 11801)
Ilość	10 Szt.	