

## CC-M 85/54 AL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



MetalliCard jsou k dispozici z hliníku nebo nerezové oceli a splňují širokou řadu požadavků na značení. Pochromované hliníkové značky jsou levnou alternativou pro mnoho aplikací a osvědčily se zvláště svým hlubokým kontrastem vícebarevného tisku.

V technologicky náročném chemickém a zpracovatelském průmyslu jste s nerezovými značkami MetalliCard v bezpečí díky jejich vynikající odolnosti. Jejich formáty pokrývají potřeby celého spektra systémové identifikace. Malé vybavení nebo typové desky, zajišťují vysoce kvalitní značící proces. MetalliCard také nabízí optimální instalační vlastnosti. MetalliCard lze použít univerzálně díky různým možnostem připevnění: vázání, nýtování, použití držáků nebo lišt na štítky, nebo v kombinaci s nerezovými vázacími pásy.

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

Verze	MetalliCard, Značky na přístroje, 54 x 85 mm, Stříbrná
Objednací číslo	<a href="#">1327600000</a>
Typ	CC-M 85/54 AL
GTIN (EAN)	4050118132502
Množství	40 ks

## CC-M 85/54 AL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,02 inch
Výška	54 mm	Výška (v palcích)	2,126 inch
Šířka	85 mm	Šířka (v palcích)	3,346 inch
Čistá hmotnost	6,1 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-55...130 °C
-------------------------	--------------

## Obecné údaje

Barevný	Stříbrná			
Doporučená odvětví	Energie, Proces			
Materiál	Pochromovaný hliník (AL), Anodizovaný hliník			
Počet značek na kombinaci	1 MetalliCard = Značky na přístroje			
Počet značek v balení	Forma napájení	MetalliCard		
Rozsah provozní teploty	-55...130 °C			
Rozsah provozní teploty, max.	130 °C			
Rozsah provozní teploty, min.	-55 °C			
Velikost pole na označení	83.8 x 52.4 mm			
Šířka	85 mm			

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

### CC-M 85/54 AL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Příklad použití



## CC-M 85/54 AL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Doplňkové produkty



### Všeobecné objednací údaje

Typ	PRIMER CC-M	
Objednávací číslo	<a href="#">6068020000</a>	
GTIN (EAN)	4050118416534	
Množství	100 ks	
Typ	DKB CC 85/54	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6175850000</a>	MetalliCard, Adhezivní proužek, 54 x 85 mm, Transparentní
GTIN (EAN)	4032248972364	
Množství	100 ks	
Typ	INLAY CC-M 85/54	
Objednávací číslo	<a href="#">6341030000</a>	
GTIN (EAN)	4050118145427	
Množství	1 ks	
Typ	INLAY CC-M UNIVERSAL	
Objednávací číslo	<a href="#">6341120000</a>	
GTIN (EAN)	4050118145458	
Množství	1 ks	