

CC-M 85/54 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



MetalliCard jsou k dispozici z hliníku nebo nerezové oceli a splňují širokou řadu požadavků na značení. Pochromované hliníkové značky jsou levnou alternativou pro mnoho aplikací a osvědčily se zvláště svým hlubokým kontrastem vícebarevného tisku.

V technologicky náročném chemickém a zpracovatelském průmyslu jste s nerezovými značkami MetalliCard v bezpečí díky jejich vynikající odolnosti. Jejich formáty pokrývají potřeby celého spektra systémové identifikace. Malé vybavení nebo typové desky, zajišťují vysoce kvalitní značicí proces. MetalliCard také nabízí optimální instalační vlastnosti. MetalliCard lze použít univerzálně díky různým možnostem připevnění: vázání, nýtování, použití držáků nebo lišt na štítky, nebo v kombinaci s nerezovými vázacími pásy.

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Verze | MetalliCard, Značky na přístroje, 54 x 85 mm, Stříbrná |
| Objednací číslo | 1327620000 |
| Typ | CC-M 85/54 ST |
| GTIN (EAN) | 4050118132519 |
| Množství | 40 ks |

CC-M 85/54 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Hloubka | 0,5 mm | Hloubka (v palcích) | 0,02 inch |
| Výška | 54 mm | Výška (v palcích) | 2,126 inch |
| Šířka | 85 mm | Šířka (v palcích) | 3,346 inch |
| Čistá hmotnost | 17,4 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -55...130 °C |
|-------------------------|--------------|

Obecné údaje

| | | |
|-------------------------------|--|-------------|
| Barevný | Stříbrná | |
| Doporučená odvětví | Energie, Proces | |
| Materiál | Mikroleptaná nerezová ocel 1,4301 (ST), Nerezavějící ocel 1.4301 | |
| Počet značek na kombinaci | 1 MetalliCard = Značky na přístroje | |
| Počet značek v balení | Forma napájení | MetalliCard |
| Rozsah provozní teploty | -55...130 °C | |
| Rozsah provozní teploty, max. | 130 °C | |
| Rozsah provozní teploty, min. | -55 °C | |
| Velikost pole na označení | 83.8 x 52.4 mm | |
| Šířka | 85 mm | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------|--|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |

CC-M 85/54 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Příklad použití



CC-M 85/54 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Doplňkové produkty



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ | INLAY CC-M UNIVERSAL | |
| Objednávací číslo | 6341120000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118145458 | |
| Množství | 1 ks | |
| Typ | DKB CC 85/54 | Verze |
| Objednávací číslo | 6175850000 | MetalliCard, Adhezivní proužek, 54 x 85 mm, Transparentní |
| GTIN (EAN) | 4032248972364 | |
| Množství | 100 ks | |
| Typ | INLAY CC-M 85/54 | |
| Objednávací číslo | 6341030000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118145427 | |
| Množství | 1 ks | |
| Typ | PRIMER CC-M | |
| Objednávací číslo | 6068020000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118416534 | |
| Množství | 100 ks | |