

CC-M 27/18 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Rendelkezésre állnak alumínium és rozsdamentes acél MetalliCard-jelölők a széleskörű címkézési követelményeknek való megfelelés érdekében. A krómbevonatú alumínium címkék az olcsó alternatívát jelentik a különböző alkalmazásoknál, és különösen beválnak sokszínű nyomtatásuk erős kontrasztjai miatt.

A magas technológiai igényeket támaztó vegyiparban és feldolgozóiparban Ön a biztonságot választja, ha a kiemelkedő ellenállási jellemzőkkel rendelkező rozsdamentes acél MetalliCard jelölőt használja. A formátumai lefedik a teljes rendszerazonosítási spektrum igényeit. Legyen szó akár kis berendezésről, akár típustáblákról, a jelölők gondoskodnak a magas minőségű jelölési folyamatokról. A MetalliCard optimális beszerelési jellemzőket is nyújt. A MetalliCard jelölők univerzálisan használhatók a különböző rögzítési opcióknak köszönhetően: kötés, szegecseles, jelölőtartóval vagy sínekkel, vagy kombinálva rozsdamentes acél kábelkötőkkel.

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Verzió	MetalliCard, Készülékjelölők, 26.8 x 18 mm, ezüst
Rendelési szám	1327630000
Típus	CC-M 27/18 AL
GTIN (EAN)	4050118132526
Qty.	200 Stück

CC-M 27/18 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	0,5 mm	Mélység (coll)	0,02 inch
Magasság	26,8 mm	Magasság (coll)	1,055 inch
Szélesség	18 mm	Szélesség (coll)	0,709 inch
Nettó tömeg	0,614 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...130 °C
------------------------------	--------------

Általános adatok

Anyag	Eloxált alumínium	
Címke mező mérete	27 x 18 mm	
Címkemező mérete	25 x 15 mm	
Javasolt iparágak	Energetika, Folyamat	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	MetalliCard
Jelölők száma kombinációként	1 MetalliCard = Készülékjelölők	
Szélesség	18 mm	
Szín	ezüst	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55... 130 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	130 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C	

Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9,1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

CC-M 27/18 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Felhasználási példa



CC-M 27/18 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kiegészítő termékek



Általános rendelési adatok

Típus PRIMER CC-M
Rendelési szám [8068020000](#)
GTIN (EAN) 4050118416534
Qty. 100 Stück

Típus	DKB CC 27/18	Verzió
Rendelési szám	1341140000	MetalliCard, Ragasztócsík, 27 x 18 mm, Áttetsző
GTIN (EAN)	4050118145625	
Qty.	320 Stück	

Típus INLAY CC-M UNIVERSAL
Rendelési szám [1341120000](#)
GTIN (EAN) 4050118145458
Qty. 1 Stück

Típus INLAY CC-M 27/18
Rendelési szám [1341040000](#)
GTIN (EAN) 4050118145397
Qty. 1 Stück