

CC-M DIA 30 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



MetalliCard jsou k dispozici z hliníku nebo nerezové oceli a splňují širokou řadu požadavků na značení. Pochromované hliníkové značky jsou levnou alternativou pro mnoho aplikací a osvědčily se zvláště svým hlubokým kontrastem vícebarevného tisku.

V technologicky náročném chemickém a zpracovatelském průmyslu jste s nerezovými značkami MetalliCard v bezpečí díky jejich vynikající odolnosti. Jejich formáty pokrývají potřeby celého spektra systémové identifikace. Malé vybavení nebo typové desky, zajišťují vysoce kvalitní značící proces. MetalliCard také nabízí optimální instalační vlastnosti. MetalliCard lze použít univerzálně díky různým možnostem připevnění: vázání, nýtování, použití držáků nebo lišt na štítky, nebo v kombinaci s nerezovými vázacími pásy.

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	MetalliCard, Značky na přístroje, Stříbrná
Objednací číslo	1327750000
Typ	CC-M DIA 30 AL
GTIN (EAN)	4050118132625
Množství	200 ks

CC-M DIA 30 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,02 inch
Průměr	30 mm	Čistá hmotnost	0,95 g

Teploty

Rozsah provozní teploty	-55...130 °C
-------------------------	--------------

Obecné údaje

Barevný	Stříbrná		
Doporučená odvětví	Energie, Proces		
Materiál	Pochromovaný hliník (AL), Anodizovaný hliník		
Počet značek na kombinaci	1 MetalliCard = Značky na přístroje		
Počet značek v balení	Forma napájení	MetalliCard	
Rozsah provozní teploty	-55...130 °C		
Rozsah provozní teploty, max.	130 °C		
Rozsah provozní teploty, min.	-55 °C		
Velikost pole na označení	28.2 x 28.2 mm		

Značky na přístroje

Průměr	30 mm	Průměr vyvrtané díry	4,2 mm
--------	-------	----------------------	--------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format

CC-M DIA 30 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Nákresy

Příklad použití



Výkres



CC-M DIA 30 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Doplňkové produkty



Všeobecné objednací údaje

Typ INLAY CC-M DIA 30
Objednáací číslo [6341100000](#)
GTIN (EAN) 4050118145199
Množství 1 ks

Typ PRIMER CC-M
Objednáací číslo [6068020000](#)
GTIN (EAN) 4050118416534
Množství 100 ks

Typ	DKB CC DIA 30	Verze
Objednáací číslo	6341180000	MetalliCard, Adhezivní proužek, Transparentní
GTIN (EAN)	4050118145618	
Množství	200 ks	

Typ INLAY CC-M UNIVERSAL
Objednáací číslo [6341120000](#)
GTIN (EAN) 4050118145458
Množství 1 ks