

**THM MMP CUTTER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertechniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Kapsats
Art.nr.	<a href="#">1331600000</a>
Typ	THM MMP CUTTER
GTIN (EAN)	4050118163155
Förp.	1 Stück

**THM MMP CUTTER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Mått och vikter**

Nettovikt	571 g
-----------	-------

**Märkningssystem**

Utförande	Kapkit för THM MMP-skri- vare
-----------	----------------------------------

**Klassificeringar**

ETIM 6.0	EC001675	ETIM 7.0	EC001675
ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ECLASS 9.0	19-14-92-90	ECLASS 9.1	19-14-92-90
ECLASS 10.0	19-14-92-90	ECLASS 11.0	19-14-90-90
ECLASS 12.0	19-14-90-90	ECLASS 13.0	19-14-90-90

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Nedladdningar**

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--