

## SET CH20M BUS 250MM TS 35X7.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Produktillustration

**Den genomgående montageskenebussen för det modulära elektronikfäster-systemet**

Vid försörjning, anslutning och fördelning i modulära applikationer ersätter bussen den tidsödande dragningen av enskilda ledningar med en avbrottsfri och flexibel systemlösning.

Systembussen är säkert integrerad i standardmontageskenan, TS 35. Med Reflow-förfarande kan SMD-buss-kontaktblocket hanteras helt automatiskt vid tillverkningen av modulen. De tåliga, förgyllda kontaktytorna säkerställer en varaktigt tillförlitlig kontaktering för alla fästbredder.

- **Gränslös skalbarhet** - den genomgående förbindelselösningen räcker över alla systembredder - från 6 mm-skin till den 67 mm breda fästingen.

- **Servicevänlig installation** - enkelt modulbyte även i befintliga modulgrupper utan påverkan av intilliggande moduler.

- **Universell integration** - avbrottsfri systembuss: säkert integrerad i standardmontageskenan.

- **Maximal tillgänglighet** - Fem helgalvaniserade och delförgyllda tvillingkontakter säkerställer en varaktig kontaktering till montageskenebussen. THR-lödfänsar sörjer för en stabil förbindelse till kretskortet.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	OMNIMATE Housing – serie CH20M, Längd: 250 mm, Bredd: 25.1 mm
Art.nr.	<a href="#">1335140000</a>
Typ	SET CH20M BUS 250MM TS 35X7.5
GTIN (EAN)	4050118138375
Förp.	1 Stück

## SET CH20M BUS 250MM TS 35X7.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	250 mm	Byggdjup (tum)	9,842 inch
Höjd	6,2 mm	Bygghöjd (tum)	0,244 inch
Bredd	25,1 mm	Byggbredd (tum)	0,988 inch
Längd	250 mm	Bygglängd (tum)	9,842 inch
Nettovikt	47,21 g		

## Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

## Allmänna data

Färgkod	svart, guld	Färgtabell (jämförbar)	RAL 9011, -
Skena	TS 35 x 7.5, TS 35 x 15, via bussprofil	Skyddsklass	IP20

## Systemparametrar

Ytbehandlingens tjocklek Au, min.	0,5 µm	Ytbehandlingens tjocklek Au, max.	0,8 µm
Ytbehandlingens tjocklek Cu, max.	0,7 µm	Strömbärkapacitet, max. kretsväg (summa ström)	25 A
Spänning AC samlingsskena enligt DIN EN 60664, max.	63 V	Spänning AC samlingsskena enligt UL840, C22.2 nr 14.5, max.	30 V

## Klassificeringar

ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC001031	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-06-05

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">FL ANALO.SIGN.CONV. EN</a> <a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a> <a href="#">FL MACHINE SAFETY EN</a> <a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a> <a href="#">PO OMNIMATE EN</a> <a href="#">FL ANALO.SIGN.CONV. EN</a> <a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a> <a href="#">FL MACHINE SAFETY EN</a> <a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a> <a href="#">PO OMNIMATE EN</a>

**SET CH20M BUS 250MM TS 35X7.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar**

set consists of:



## SET CH20M BUS 250MM TS 35X7.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Nätverkskompatibla strömmätomvandlare ACT20C



ACT20C-serien har särskilt utvecklats för applikationer med kontinuerliga processer. Den möjliggör kontinuerlig övervakning av diagnostisk, enhets- och processinformation ("tillståndsovervakning"). Flera ACT20C-komponenter bildar en station som består av en ACT20C-Ethernet-gateway, kommunikativa ACT20C-signalomvandlare och en ACT20C busstermineringsterminal.

## Allmänna beställningsdata

Typ	ACT20C-LBT-10	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1510340000</a>	Busstermineringsplint för ACT20C-station, Ingång : 0...40/50/60 A,
GTIN (EAN)	4050118319491	Utgång : Impuls
Förp.	1 Stück	