

## THM MT30X 17.5/17.5 SI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Avbildning liknande

THM-etiketter erbjuder en briljant utskriftskvalitet med termotransferteknik. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsbehovet.

- Högklassiga polyesteretiketter i olika färger eller prisvärda pappersetiketter finns att tillgå.
- Automatisk positionering av etiketterna i skrivaren för felfri centrering av märkningen på varje etikett,

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	THM, Apparatmärkning, 17.5 x 17.5 mm, Silver
Art.nr.	<a href="#">1338280000</a>
Typ	THM MT30X 17.5/17.5 SI
GTIN (EAN)	4050118142839
Förp.	1 Stück
anpassad skrivare	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

Skapandedatum den 1 juni 2024 20:35:25 CEST

Katalogversion 18.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## THM MT30X 17.5/17.5 SI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	0,08 mm	Byggdjup (tum)	0,003 inch
Höjd	17,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,689 inch
Bredd	17,5 mm	Byggbredd (tum)	0,689 inch
Nettovikt	611 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...150 °C
---------------------------------	--------------

## Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettrulle
Antal märkningar per kombination	1 Etikettrulle = Apparatmärkning	
Antal per rulle	5 000	
Bredd	17,5 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	
Färgkod	Silver	
Godkännande enligt UL 969	Ja	
Halogener	Nej	
Limma	Akrylatlim	
Material	Polyester	
Märkningsmetod	Termotransfer	
Temperaturområde för användning	-40...150 °C	
Temperaturområde för användning max.	150 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	
Utförande	självhäftande, halogenfri	

## Apparatmärkning

Halogener	Nej
-----------	-----

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**THM MT30X 17.5/17.5 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**



## THM MT30X 17.5/17.5 SI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertechniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2005070000</a>	Färgband
GTIN (EAN)	4050118390049	
Förp.	1 Stück	