

TOP CASE PREMIUM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Les ateliers et les usines préfèrent utiliser des assortiments d'outils bien organisés. Il en résulte un temps de recherche et de préparation minimum ce qui permet d'économiser de l'argent. Weidmüller tient compte de ces enseignements dans la composition de ses combinaisons de produits qui répondent parfaitement aux besoins des clients. Les kits de sertissage Weidmüller pour couper, dénuder, et sertir les embouts sont parfaitement adaptés au travail d'atelier.

Informations générales de commande

Version	Valise d'outillage équipée
Référence	1345320000
Type	TOP CASE PREMIUM
GTIN (EAN)	4050118149739
Qté.	1 pièce(s)
Emballage	Valise

TOP CASE PREMIUM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	352 mm	Profondeur (pouces)	13,858 inch
Hauteur	255 mm	Hauteur (pouces)	10,039 inch
Largeur	465 mm	Largeur (pouces)	18,307 inch
Poids net	11 290 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-10-01-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Coffret d'outillage
--------------------------	---------------------

Assortiments

Emballage	Valise
-----------	--------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins



TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Assortiment d'embouts E6,3



Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine

Informations générales de commande

Type	BIT-BOX 11	Version
Référence	2748110000	Outils de montage
GTIN (EAN)	4050118894493	
Qté.	1 pièce(s)	

Outils

Outils à dégainer pour câbles ronds avec isolant PVC



Informations générales de commande

Type	AM 16	Version
Référence	9204190000	Outils, Outils à dégainer
GTIN (EAN)	4032248608133	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	AM 25	Version
Référence	9001540000	Outils, Outils à dégainer
GTIN (EAN)	4008190138271	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	AM 12	Version
Référence	9030060000	Outils, Outils à dégainer
GTIN (EAN)	4008190337827	
Qté.	1 pièce(s)	

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

avec affichage à LED, VDE 0680



La tâche principale d'un testeur de tension est de vérifier l'absence de tension. Un testeur de tension bipolaire est le seul instrument de test qui remplit toutes les exigences en matière de sécurité du travail.

- Avec affichage à LED
- Conformément à la norme VDE,
- Tenue élevée aux tensions de pointe,
- Un testeur adapté à chaque application

Informations générales de commande

Type	VT COMBI PRO	Version
Référence	9918860000	Outils de test, Testeur de tension bipolaire
GTIN (EAN)	4032248405749	
Qté.	1 pièce(s)	

"Outil combiné pour couper et visser ""Swift®""



Outil combiné pour visser et couper Swift® et Swift®set pour couper sans écrasement les câbles de cuivre rigides jusqu'à 1,5 mm² et souples jusqu'à 2,5 mm².

Informations générales de commande

Type	SWIFTY SET	Version
Référence	9006060000	Outil_couper-visser, Coupe-câble manipulable d'une seule main
GTIN (EAN)	4032248257638	
Qté.	1 pièce(s)	

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Pinces plates et rondes isolées VDE

**Isolation de protection jusqu'à 1000 V (AC) et 1500 V (DC) selon IEC 900, DIN EN 60900**

- matrice forgée en acier spécial hautes performances
- poignée de sécurité avec enveloppe TPE-VDE ergonomique et antidérapante
- En TPE (élastomère thermoplastique) résistant aux chocs, au froid, à la chaleur, difficilement inflammable, sans cadmium
- Zone de préhension élastique et partie centrale dure
- Surface brillante polie
- protégé contre la corrosion par revêtement galvanique (nickel-chrome)

Informations générales de commande

Type	RZ 160	Version
Référence	9046360000	Pince
GTIN (EAN)	4032248357666	
Qté.	1 pièce(s)	

Outils



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

Informations générales de commande

Type	STRIPAX	Version
Référence	9005000000	Outils, Outil à dénuder et à couper
GTIN (EAN)	4008190072506	
Qté.	1 pièce(s)	

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Outils à couper



Outils à couper pour conducteurs jusqu'à 8 mm, 12 mm, 14 mm et 22 mm de diamètre extérieur. La géométrie de coupe spéciale assure une coupe nette et sans écrasement des conducteurs en cuivre et aluminium avec un effort physique minimum. En outre, les outils de coupe (KT 8 à KT 22) sont munis d'une protection isolante testée VDE et GS jusqu'à 1 000 V, conformément aux normes EN/CEI 60900.

Informations générales de commande

Type	KT 8	Version
Référence	9002650000	Outils à couper, Coupe-câble manipulable d'une seule main
GTIN (EAN)	4008190020163	
Qté.	1 pièce(s)	

Clé d'armoire



Les conducteurs sertis peuvent être fixés en technologie directe ou par vis en fonction de l'espace de raccordement. Weidmüller propose une large gamme de tournevis.

Informations générales de commande

Type	CROSS-KEY UNIVERSAL	Version
Référence	9918130000	Clé universelle
GTIN (EAN)	4032248371112	
Qté.	1 pièce(s)	

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

avec affichage LCD



La tâche principale d'un testeur de tension est de vérifier l'absence de tension. Un testeur de tension bipolaire est le seul instrument de test qui remplit toutes les exigences en matière de sécurité du travail.

- Avec affichage LCD
- Conformément à la norme VDE,
- Tenue élevée aux tensions de pointe,
- Un testeur adapté à chaque application

Informations générales de commande

Type	VT DIGI PRO	Version
Référence	9918870000	Outils de test, Testeur de tension bipolaire
GTIN (EAN)	4032248405756	
Qté.	1 pièce(s)	

Pincés téléphoniques isolées VDE



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet.

Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pincés qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales.

Toutes les pincés sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900.

Sur le plan ergonomique, les pincés ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

Informations générales de commande

Type	FRZ S 160	Version
Référence	9046370000	Pince
GTIN (EAN)	4032248357673	
Qté.	1 pièce(s)	

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Jeu de tournevis droits



Tournevis SoftFinish Weidmüller pour utilisation générale, lame en alliage haute qualité chrome-vanadium-molybdène-acier entièrement durci, chromé mat.

Informations générales de commande

Type	SD SET S2.5-5.5/PH1/2	Version
Référence	2749200000	Jeu de tournevis
GTIN (EAN)	4050118895506	
Qté.	1 pièce(s)	

Assortiments d'embouts isolés



Boîte remplie d'embouts isolés:

- Au code couleur Weidmüller
- Code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Version	Emballage
Référence	9025430000	Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: DIN	Boîte
GTIN (EAN)	4008190337162		
Qté.	1 pièce(s)		

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Jeux de tournevis



Tournevis isolés VDE Weidmüller SoftFinish electric pour intervention sur pièces sous tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Sécurité contrôlée "GS", testée unitairement. Lame en alliage chrome-vanadium-molybdène-acier de haute qualité, entièrement durcie, brunie.

Informations générales de commande

Type	SDI SET SLIM S3.5-6.5/P ...	Version
Référence	2749580000	Outils de montage
GTIN (EAN)	4050118896329	
Qté.	1 pièce(s)	

Crimping tools



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Type	PZ 6 ROTO L	Version
Référence	1444050000	Presse, Outil de sertissage pour embouts, 0.14mm², 6mm²,
GTIN (EAN)	4050118248593	Sertissage trapézoïdal
Qté.	1 pièce(s)	

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Pincettes combinées isolées VDE



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet.

Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pincettes qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales.

Toutes les pincettes sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900.

Sur le plan ergonomique, les pincettes ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

Informations générales de commande

Type	KBZ 180	Version
Référence	9046290000	Pince
GTIN (EAN)	4032248356485	
Qté.	1 pièce(s)	

Jeux de clés mâles

Clé mâle en acier chrome vanadium durci, fabriqué selon DIN ISO 2936 L (DIN 911), Traitement de surface de qualité.



Informations générales de commande

Type	SKS 2,0-8,0 MR	Version
Référence	9008870000	clé mâle
GTIN (EAN)	4032248266623	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SK WSD-S 1,5-10,0	Version
Référence	9008850000	Outils de montage
GTIN (EAN)	4032248266609	
Qté.	1 pièce(s)	

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

non équipé



Les ateliers et les usines préfèrent utiliser des assortiments d'outils bien organisés. Il en résulte un temps de recherche et de préparation minimum ce qui permet d'économiser de l'argent. Weidmüller tient compte de ces enseignements dans la composition de ses combinaisons de produits qui répondent parfaitement aux besoins des clients. Les kits de sertissage Weidmüller pour couper, dénuder, et sertir les embouts sont parfaitement adaptés au travail d'atelier.

Informations générales de commande

Type	TOP CASE	Version	Emballage
Référence	1345330000	Caisses d'assortiment	Valise
GTIN (EAN)	4050118149913		
Qté.	1 pièce(s)		

Pincés coupantes latérales isolées VDE



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet.

Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pincés qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales.

Toutes les pincés sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900.

Sur le plan ergonomique, les pincés ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

Informations générales de commande

Type	SE HD 180	Version	
Référence	9046330000	Pince coupante latérale	
GTIN (EAN)	4032248357635		
Qté.	1 pièce(s)		

TOP CASE PREMIUM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****Outils**

- Pour le dégainage rapide et précis de câbles pour pièces humides de 8 à 13 mm de Ø, p. ex. câbles NYM, 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm²
- Pas besoin de réglage de la profondeur de coupe
- Parfaitement adapté pour travailler dans les boîtiers de dérivation et de répartition

Informations générales de commande

Type	STRIPPER ROUND TOP	Version
Référence	9918050000	Outils à dégainer
GTIN (EAN)	4032248359165	
Qté.	1 pièce(s)	

Tournevis dynamométrique

Pour un travail précis et efficace et une bonne reproductibilité, il est indispensable de respecter le couple de serrage exact.

Cette une mission parfaite pour les nouveaux tournevis dynamométriques Weidmüller avec leur poignée ergonomique et leur système unique de lame de rechange.

- Modèle compact et particulièrement léger
- Réglage du couple avec outil particulier (livré avec le produit), modification involontaire du réglage impossible
- Ergonomique, taille des poignées adaptée à la plage de couple
- Outils contrôlés unitairement avec numéro d'identification, contrôle qualité à 100% avec justificatif et référence au produit.
- Clic parfaitement audible et perceptible lorsque le couple est atteint ce qui évite des gestes inutiles
- Lames de rechange en acier de haute qualité à faible taux d'usure
- Tous les outils respectent les précisions des normes : EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Précision +/- 6% de la valeur de l'échelle réglée

Informations générales de commande

Type	DMS MANUELL 0,5-1,7	Version
Référence	9918370000	Tournevis dynamométrique
GTIN (EAN)	4032248388332	
Qté.	1 pièce(s)	