

VH 4.2/4/2.8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

Všeobecné objednací údaje

Verze	Spojovací objímka (svorka), Výška: 4 mm, Šířka: 4 mm, Hloubka: 4.2 mm, Měď
Objednací číslo	1345800000
Typ	VH 4.2/4/2.8
GTIN (EAN)	4008190070403
Množství	100 ks

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	4,2 mm	Hloubka (v palcích)	0,165 inch
Výška	4 mm	Výška (v palcích)	0,157 inch
Šířka	4 mm	Šířka (v palcích)	0,157 inch
Průměr	4 mm	Čistá hmotnost	0,22 g

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

Specifikace systému

Verze	pro příčnou propojku
-------	----------------------

Údaje materiálu

Materiál	Měď	Barevný	Šedá
----------	-----	---------	------

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ upevnění	Přišroubováno
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

Propojka

Počet propojených svorkovnic	1	Typ	Spojovací konektor
------------------------------	---	-----	--------------------

Rozměry

Průměr	4 mm
--------	------

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Počet pólů	1
-------------------	--------------	------------	---

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format