

VH 4.2/4/2.8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A kép illusztráció

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | Csatlakozóhüvely (kapocs), Magasság: 4 mm, Szélesség: 4 mm, Mélység: 4.2 mm, Vörösréz |
| Rendelési szám | 1345800000 |
| Típus | VH 4.2/4/2.8 |
| GTIN (EAN) | 4008190070403 |
| Qty. | 100 Stück |

VH 4.2/4/2.8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-----------|--------|------------------|------------|
| Mélység | 4,2 mm | Mélység (coll) | 0,165 inch |
| Magasság | 4 mm | Magasság (coll) | 0,157 inch |
| Szélesség | 4 mm | Szélesség (coll) | 0,157 inch |
| Átmérő | 4 mm | Nettó tömeg | 0,22 g |

Hőmérsékletek

| | |
|----------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C |
|----------------------|----------------|

Anyag adatok

| | | | |
|-------|----------|------|--------|
| Anyag | Vörösréz | Szín | szürke |
|-------|----------|------|--------|

Rendszer specifikációk

| | |
|----------|------------------------|
| Változat | Keresztösszekötő-lemez |
|----------|------------------------|

Keresztösszekötő

| | | | |
|-----------------------------|---|-------|------------------|
| Keresztkötött kapcsok száma | 1 | Típus | Keresztösszekötő |
|-----------------------------|---|-------|------------------|

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|---|--------------------|-----------------|----------------------|
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem | Rögzítés típusa | becsavart állapotban |
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés | | |

Méretetek

| | |
|--------|------|
| Átmérő | 4 mm |
|--------|------|

Általános

| | | | |
|-----------|---|---------------------|--------------------|
| Pólusszám | 1 | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|-----------|---|---------------------|--------------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 9,1 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|--------------------|---|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| User Documentation | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |