

## UR20-EM-1315270000-SP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



## Általános rendelési adatok

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Verzió         | Pótalkatrész               |
| Rendelési szám | <a href="#">1346740000</a> |
| Típus          | UR20-EM-1315270000-SP      |
| GTIN (EAN)     | 4050118151589              |
| Qty.           | 1 Stück                    |

UR20-EM-1315270000-SP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Nettó tömeg 28 g

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002584    | ETIM 7.0    | EC002584    |
| ETIM 8.0    | EC002584    | ETIM 9.0    | EC002584    |
| ECLASS 9.0  | 27-33-02-92 | ECLASS 9,1  | 27-24-26-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-33-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-33-02-92 | ECLASS 13.0 | 27-33-02-92 |

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

|            |  |
|------------|--|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 Diboron trioxide 1303-86-2 Lead monoxide (lead oxide) 1317-36-8 |
| SCIP       | b5ed5bad-cbfe-4ad3-903c-fc3d1093a415   |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



## Letöltések

Katalógusok [Catalogues in PDF-format](#)