

PAC-UNIV-HE14-F-2M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Všeobecné objednávací údaje

Verze	Předem smontovaný kabel, PAC
Objednávací číslo	1349740020
Typ	PAC-UNIV-HE14-F-2M
GTIN (EAN)	4032248276431
Množství	1 ks

PAC-UNIV-HE14-F-2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 141,6 g

Teploty

Skladovací teplota -10...60 °C Provozní teplota -10...50

Všeobecné údaje

Délka kabelu	2	Kabel	Kabel LiYY
Konektor rozhraní	FLAT CABLE CONECTOR HE10 14P	Konektor, PLC strana	H0.14/10 (FERRULES 0.14mm ²)
Materiál	PVC	Počet pólů, min.	14 kontaktů
Průřez vodiče	0,14 mm ²	Vhodné pro	Digitální signály
Vnější průměr	7,6 ± 1 mm		

Elektrické údaje

Celkový proud, max.	3 A	Dovolená síla proudu na vedení, max.	1 A
Jmenovité napětí	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Odpor	≤ 150 mΩ/m
Provozní napětí	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Zatížitelnost, vodič / stínění	300 pF/m
Zatížitelnost, vodič / vodiče	300 pF/m		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace [Colours chart](#)
Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)