

PAC-UNIV-HE14-F-10M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Verzió | Konfekcionált kábel, PAC |
| Rendelési szám | 1349740100 |
| Típus | PAC-UNIV-HE14-F-10M |
| GTIN (EAN) | 4099986579514 |
| Qty. | 1 Stück |

PAC-UNIV-HE14-F-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | |
|-------------|-------|
| Nettó tömeg | 708 g |
|-------------|-------|

Hőmérsékletek

| | | | |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Tárolási hőmérséklet | -10...60 °C | Üzemi hőmérséklet | -10...50 °C |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|

Általános adatok

| | | | |
|-----------------------|--|----------------------|------------------------------|
| A következőkhöz: | Digitális jelek | Anyag | PVC |
| Csatlakozó, PLC oldal | H0.14/10 (FERRULES 0.14mm ²) | Interfész csatlakozó | FLAT CABLE CONECTOR HE10 14P |
| Kábel | LiYY kábel | Kábelhossz | 10 m |
| Külső átmérő | 7,6 ± 1 mm | Pólusok száma, min. | 14 pólusú |
| Vezetékkeresztmetszet | 0,14 mm ² | | |

Villamos adatok

| | | | |
|---------------------------------|---------------------|--|----------|
| Ellenállás | ≤ 150 mΩ/m | Megengedett áramerősség pályánként, max. | 1 A |
| Névleges feszültség | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Vezeték / vezetékek kapacitása | 300 pF/m |
| Vezeték / árnyékolás kapacitása | 300 pF/m | Összes áram, max. | 3 A |
| Üzemi feszültség | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000237 | ETIM 7.0 | EC000237 |
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 9,1 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|--------------------|--|
| User Documentation | Colours chart |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |