

PAC-UNIV-HE16-F-0M5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Avbildning liknande

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Förkonfektionerad kabel, PAC
Art.nr.	1349770005
Typ	PAC-UNIV-HE16-F-0M5
GTIN (EAN)	4032248235513
Förp.	1 Stück

PAC-UNIV-HE16-F-0M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	48 g
-----------	------

Temperaturer

Lagertemperatur	-10...60 °C	Drifttemperatur	-10...50
-----------------	-------------	-----------------	----------

Allmänna data

Anslutning gränssnitt	HE10 16P	Antal poler, min.	16 poler
Kabel	Kabel LiYY	Kabellängd	0,5
Ledararea	0,14 mm ²	Lämplig för	digitala signaler
Material	PVC	PLC-gränssnitt	H0.14/10 (FERRULES 0,14mm ²)
Ytterdiameter	8 ± 1 mm		

Elektriska data

Driftspänning	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Kapacitet ledare/ledare	300 pF/m
Kapacitet ledare/skärm	300 pF/m	Motstånd	≤ 150 mΩ/m
Märkspänning	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Tillåten strömstyrka per ledare, max.	1 A
Totalström max.	3 A		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Användardokumentation	Colours chart
Kataloger	Catalogues in PDF-format