

IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Sestavené IE kabely, PROFINET, s Push-Pull silovým konektorem samcem podle specifikací PROFINET

Všeobecné objednací údaje

Verze	Systémový kabel, Výkon PushPull, Výkon PushPull, PVC, 1 m
Objednací číslo	1350120010
Typ	IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X
GTIN (EAN)	4050118165296
Množství	1 ks

IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Délka	1 m	Délka (v palcích)	39,37 inch
Čistá hmotnost	306 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...80 °C	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace	-15 °C...70 °C		

Elektrické vlastnosti

Jmenovité napětí	24 V	Proudová zatížitelnost při 50 °C	16 A
------------------	------	----------------------------------	------

Obecné standardy

Standardní konektor	in accordance with PROFI-NET specification
---------------------	--

Standardy

Standardní konektor	in accordance with PROFI-NET specification
---------------------	--

Konektor, pravý

Zástrčka vpravo	PushPull Power, IP67, female contact, straight, plug, Zinc diecast, unshielded
-----------------	--

Konektor, vlevo

Zástrčka vlevo	PushPull Power, IP67, Kontakt samice, přímý, konektor, Tlakově litý zinek, nestíněné
----------------	--

Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Cykly ohybu	1 mil.	Halogen	Ano
Odolnost proti šíření ohně	in accordance with IEC 60332-1-2	Poloměr ohybu, min., jen jednou	4x průměr kabelu

Struktura kabelu

Barva opláštění	šedá (podobná odstínu RAL 7001)	Izolace	PVC
Materiál pláště	PVC	Materiál vodiče	Neizolovaný měděný vodič
Počet vodičů	5	Průměr pláště, max.	8,1 mm
Průřez	5*1,5 mm ²	Průřez propojení AWG, max.	AWG 16
Stínění	nestíněné		

IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje**Zástrčka**

Zástrčka vlevo

PushPull Power, IP67, Kontakt samice, přímý, konektor, Tlakově litý zinek, nestíněné

Zástrčka vpravo

PushPull Power, IP67, female contact, straight, plug, Zinc diecast, unshielded

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000993	ETIM 7.0	EC003248
ETIM 8.0	EC003248	ETIM 9.0	EC003248
ECLASS 9.0	27-06-20-01	ECLASS 9.1	27-06-23-90
ECLASS 10.0	27-06-01-05	ECLASS 11.0	27-06-01-05
ECLASS 12.0	27-06-01-05	ECLASS 13.0	27-06-01-05

Osvědčení

ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci.

Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.

Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	TM-I 18 MC NE WS	Verze
Objednávací číslo	6718431044	TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4008190349011	
Množství	320 ks	

IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci. Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky. Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	TM-I 12 MC NE WS	Verze
Objednávací číslo	6718411044	TM-I, Vkládací značky, 12 x 4 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4008190348977	
Množství	320 ks	