

IE-CSPS5VS0050VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Összeszerelt IE kábelek, PROFINET, push-pull erőátviteli dugós csatlakozóval a PROFINET előírások szerint

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | Rendszercábel, PushPull Power, PushPull Power, PVC, 5 m |
| Rendelési szám | 1350120050 |
| Típus | IE-CSPS5VS0050VAPVAP-X |
| GTIN (EAN) | 4050118165616 |
| Qty. | 1 Stück |

IE-CSPS5VS0050VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|-------|-------------|-------------|
| Hossz | 5 m | Hossz, inch | 196,85 inch |
| Nettó tömeg | 805 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C...80 °C | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...70 °C |
| Telepítési hőmérséklet | -15 °C...70 °C | | |

Szabványok

| | |
|----------------------|--|
| Csatlakozó, standard | in accordance with PROFINET specification |
|----------------------|--|

Villamos tulajdonságok

| | | | |
|---------------------|------|------------------------------------|------|
| Névleges feszültség | 24 V | Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on | 16 A |
|---------------------|------|------------------------------------|------|

Általános szabványok

| | |
|----------------------|--|
| Csatlakozó, standard | in accordance with PROFINET specification |
|----------------------|--|

Dugó

| | | | |
|-----------------|---|------------------|---|
| Csatlakozó, bal | PushPull Power, IP67, hüvelyes érintkező, egyenes, csatlakozó, Cink présöntvény, árnyékolatlan | Csatlakozó, jobb | PushPull Power, IP67, female contact, straight, plug, Zinc diecast, unshielded |
|-----------------|---|------------------|---|

Dugó, bal

| | |
|-----------------|---|
| Csatlakozó, bal | PushPull Power, IP67, hüvelyes érintkező, egyenes, csatlakozó, Cink présöntvény, árnyékolatlan |
|-----------------|---|

Dugó, jobb

| | |
|------------------|---|
| Csatlakozó, jobb | PushPull Power, IP67, female contact, straight, plug, Zinc diecast, unshielded |
|------------------|---|

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Hajlítási ciklusok | 1 mill. | Halogén | Igen |
| Lángterjedéssel szembeni ellenállás | in accordance with IEC 60332-1-2 | Min. hajlítási sugár, csak egyszer | 4 x kábelátmérő |

IE-CSPS5VS0050VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Kábel szerkezet

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Keresztmetszet | 5*1,5 mm ² | Köpeny anyaga | PVC |
| Köpeny színe | szürke (RAL 7001-hoz hasonló) | Köpenyátmérő, max. | 8,1 mm |
| Szigetelés | PVC | Vezeték anyag | szigeteltetlen vörösréz huzal |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 16 | Vezetékek száma | 5 |
| Árnyékolás | árnyékolatlan | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000993 | ETIM 7.0 | EC003248 |
| ETIM 8.0 | EC003248 | ETIM 9.0 | EC003248 |
| ECLASS 9.0 | 27-06-20-01 | ECLASS 9,1 | 27-06-23-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-01-05 | ECLASS 11.0 | 27-06-01-05 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-01-05 | ECLASS 13.0 | 27-06-01-05 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|--------------------|---|
| User Documentation | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN |

Tartozékok

Üres



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható

A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | TM-I 18 MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1718431044 | TM-I, Behelyezhető jelölők, 18 x 4 mm, fehér |
| GTIN (EAN) | 4008190349011 | |
| Qty. | 320 Stück | |

Tartozékok

Üres



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható

A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | TM-I 12 MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1718411044 | TM-I, Behelyezhető jelölők, 12 x 4 mm, fehér |
| GTIN (EAN) | 4008190348977 | |
| Qty. | 320 Stück | |