

**IE-CSPS5VS0100VAPVAP-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sestavené IE kabely, PROFINET, s Push-Pull silovým konektorem samcem podle specifikací PROFINET

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Systémový kabel, Výkon PushPull, Výkon PushPull, PVC, 10 m
Objednací číslo	<a href="#">1350120100</a>
Typ	IE-CSPS5VS0100VAPVAP-X
GTIN (EAN)	4050118165517
Množství	1 ks

Datum vytvoření 29. dubna 2024 0:37:25 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## IE-CSPS5VS0100VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Délka	10 m	Délka (v palcích)	393,701 inch
Čistá hmotnost	1 418 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...80 °C	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace	-15 °C...70 °C		

## Elektrické vlastnosti

Jmenovité napětí	24 V	Proudová zatížitelnost při 50 °C	16 A
------------------	------	----------------------------------	------

## Obecné standardy

Standardní konektor	in accordance with PROFI-NET specification
---------------------	--

## Standardy

Standardní konektor	in accordance with PROFI-NET specification
---------------------	--

## Konektor, pravý

Zástrčka vpravo	PushPull Power, IP67, female contact, straight, plug, Zinc diecast, unshielded
-----------------	--

## Konektor, vlevo

Zástrčka vlevo	PushPull Power, IP67, Kontakt samice, přímý, konektor, Tlakově litý zinek, nestíněné
----------------	--

## Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Cykly ohybu	1 mil.	Halogen	Ano
Odolnost proti šíření ohně	in accordance with IEC 60332-1-2	Poloměr ohybu, min., jen jednou	4x průměr kabelu

## Struktura kabelu

Barva opláštění	šedá (podobná odstínu RAL 7001)	Izolace	PVC
Materiál pláště	PVC	Materiál vodiče	Neizolovaný měděný vodič
Počet vodičů	5	Průměr pláště, max.	8,1 mm
Průřez	5*1,5 mm <sup>2</sup>	Průřez propojení AWG, max.	AWG 16
Stínění	nestíněné		

**IE-CSPS5VS0100VAPVAP-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Technické údaje****Zástrčka**

Zástrčka vlevo

PushPull Power, IP67, Kontakt samice, přímý, konektor, Tlakově litý zinek, nestíněné

Zástrčka vpravo

PushPull Power, IP67, female contact, straight, plug, Zinc diecast, unshielded

**Klasifikace**

ETIM 6.0

EC000993

ETIM 7.0

EC003248

ETIM 8.0

EC003248

ETIM 9.0

EC003248

ECLASS 9.0

27-06-20-01

ECLASS 9.1

27-06-23-90

ECLASS 10.0

27-06-01-05

ECLASS 11.0

27-06-01-05

ECLASS 12.0

27-06-01-05

ECLASS 13.0

27-06-01-05

**Osvědčení**

ROHS

Shoda

**Soubory ke stažení**

Uživatelská dokumentace

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

## IE-CSPS5VS0100VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Prázdné



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci.

Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.

Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	TM-I 12 MC NE WS	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6718411044</a>	TM-I, Vkládací značky, 12 x 4 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4008190348977	
Množství	320 ks	


## IE-CSPS5VS0100VAPVAP-X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Prázdné



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci. Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky. Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost.

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	TM-I 18 MC NE WS	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6718431044</a>	TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4008190349011	
Množství	320 ks	