

## IE-CSPS5VS0250VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Összeszerelt IE kábelek, PROFINET, push-pull erőátviteli dugós csatlakozóval a PROFINET előírások szerint

## Általános rendelési adatok

Verzió	Rendszercábel, PushPull Power, PushPull Power, PVC, 25 m
Rendelési szám	<a href="#">1350120250</a>
Típus	IE-CSPS5VS0250VAPVAP-X
GTIN (EAN)	4050118165562
Qty.	1 Stück

## IE-CSPS5VS0250VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Hossz	25 m	Hossz, inch	984,252 inch
Nettó tömeg	2 659 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...80 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet	-15 °C...70 °C		

## Szabványok

Csatlakozó, standard	in accordance with PROFINET specification
----------------------	--

## Villamos tulajdonságok

Névleges feszültség	24 V	Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on	16 A
---------------------	------	------------------------------------	------

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard	in accordance with PROFINET specification
----------------------	--

## Dugó

Csatlakozó, bal	PushPull Power, IP67, hüvelyes érintkező, egyenes, csatlakozó, Cink présöntvény, árnyékolatlan	Csatlakozó, jobb	PushPull Power, IP67, female contact, straight, plug, Zinc diecast, unshielded
-----------------	---	------------------	---

## Dugó, bal

Csatlakozó, bal	PushPull Power, IP67, hüvelyes érintkező, egyenes, csatlakozó, Cink présöntvény, árnyékolatlan
-----------------	---

## Dugó, jobb

Csatlakozó, jobb	PushPull Power, IP67, female contact, straight, plug, Zinc diecast, unshielded
------------------	---

## Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Hajlítási ciklusok	1 mill.	Halogén	Igen
Lángterjedéssel szembeni ellenállás	in accordance with IEC 60332-1-2	Min. hajlítási sugár, csak egyszer	4 x kábelátmérő

## IE-CSPS5VS0250VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Kábel szerkezet

Keresztmetszet	5*1,5 mm <sup>2</sup>	Köpeny anyaga	PVC
Köpeny színe	szürke (RAL 7001-hoz hasonló)	Köpenyátmérő, max.	8,1 mm
Szigetelés	PVC	Vezeték anyag	szigeteltetlen vörösréz huzal
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 16	Vezetékek száma	5
Árnyékolás	árnyékolatlan		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000993	ETIM 7.0	EC003248
ETIM 8.0	EC003248	ETIM 9.0	EC003248
ECLASS 9.0	27-06-20-01	ECLASS 9,1	27-06-23-90
ECLASS 10.0	27-06-01-05	ECLASS 11.0	27-06-01-05
ECLASS 12.0	27-06-01-05	ECLASS 13.0	27-06-01-05

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

## Tartozékok

## Üres



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható

A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	TM-I 18 MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1718431044</a>	TM-I, Behelyezhető jelölők, 18 x 4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190349011	
Qty.	320 Stück	

## Tartozékok

## Üres



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható

A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	TM-I 12 MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1718411044</a>	TM-I, Behelyezhető jelölők, 12 x 4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190348977	
Qty.	320 Stück	