

**IE-CSPS5VS0300VAPVAP-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Monterade IE-kablar, PROFINET, med push-pull-anslutning enligt PROFINET specifikationer

**Allmänna beställningsdata**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Artikelbeteckning | Systemkabel, PushPull Power, PushPull Power, PVC, 30 m |
| Art.nr.           | <a href="#">1350120300</a>                             |
| Typ               | IE-CSPS5VS0300VAPVAP-X                                 |
| GTIN (EAN)        | 4050118165548  |
| Förp.             | 1 Stück  |

## IE-CSPS5VS0300VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |         |                 |                |
|-----------|---------|-----------------|----------------|
| Längd     | 30 m    | Bygglängd (tum) | 1 181,102 inch |
| Nettovikt | 4 000 g |                 |                |

## Temperaturer

|                          |                |                 |                |
|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Lagertemperatur          | -40 °C...80 °C | Drifttemperatur | -40 °C...70 °C |
| Installation temperature | -15 °C...70 °C |                 |                |

## Allmänna standarder

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| KontaktDon Norm | enligt PROFINET-specifikation |
|-----------------|-------------------------------|

## Elektriska egenskaper

|                           |      |              |      |
|---------------------------|------|--------------|------|
| Ledningsförmåga vid 50 °C | 16 A | Märkspänning | 24 V |
|---------------------------|------|--------------|------|

## Normer

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| KontaktDon Norm | enligt PROFINET-specifikation |
|-----------------|-------------------------------|

## Anslutningsstickpropp

|                    |  |                      |   |
|--------------------|--|----------------------|---|
| Stickkontakt höger | PushPull Power, IP67, female contact, straight, plug, Zinc diecast, unshielded | Stickkontakt vänster | PushPull Power, IP67, honkontakt, rak, anslutningsstickpropp, Zinkpressgjutning, oskärmad |
|--------------------|--|----------------------|---|

## Kabeluppbyggnad

|                         |          |               |                         |
|-------------------------|----------|---------------|-------------------------|
| Antal ledare            | 5        | Area          | 5*1,5 mm <sup>2</sup>   |
| Avskärmning             | oskärmad | Isolering     | PVC                     |
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 16   | Ledarmaterial | Blank kopparledare      |
| Manteldiameter, max.    | 8,1 mm   | Mantelfärg    | grå (liknande RAL 7001) |
| Material mantel         | PVC      |               |                         |

## Kontakt höger

|                    |  |
|--------------------|--|
| Stickkontakt höger | PushPull Power, IP67, female contact, straight, plug, Zinc diecast, unshielded |
|--------------------|--|

## Kontakt vänster

|                      |   |
|----------------------|---|
| Stickkontakt vänster | PushPull Power, IP67, honkontakt, rak, anslutningsstickpropp, Zinkpressgjutning, oskärmad |
|----------------------|---|

## Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

|               |                      |                    |                   |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Böjcykler     | 1 milj               | Böjradie min, unik | 4 x kabeldiameter |
| Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 | Halogener          | Ja                |

Skapandedatum den 8 maj 2024 12:56:02 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

**IE-CSPS5VS0300VAPVAP-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Klassificeringar**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000993    | ETIM 7.0    | EC003248    |
| ETIM 8.0    | EC003248    | ETIM 9.0    | EC003248    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-20-01 | ECLASS 9.1  | 27-06-23-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-01-05 | ECLASS 11.0 | 27-06-01-05 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-01-05 | ECLASS 13.0 | 27-06-01-05 |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Nedladdningar**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Användardokumentation | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>          |
| Kataloger             | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                    |
| Broschyrer            | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> |

## IE-CSPS5VS0300VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Neutral



TM-I är en erkänd och ackrediterad märkningstyp för trafiktekniska applikationer. Det finns olika skyltlängder för individuell märkning med långa teckensträngar. Enkel hantering av separering och installation tack vare projektetmärkningsfältet. Montage av hylsor i förväg och eftermontering av skyltar erbjuder utmärkt mångsidighet. Den speciella konturen för TM-I ger enkel montering och säkrar fast positionering. De är kompatibla med ett antal kommersiellt tillgängliga hylsor. Tack vare MultiCard-formatet kan skyltarna märkas snabbt och bekvämt med PrintJet CONNECT, plotter eller STI-stift.

- Enkel hantering av separering och installation tack vare projektetmärkningsfältet.
- Erkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer
- Montage av hylsor i förväg och eftermontering av skyltar erbjuder utmärkt mångsidighet
- Ej lämplig för påskrift med P-Ink eller STI-S filtstift tillsammans med CLI T hylsor.

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ        | TM-I 18 MC NE WS           | Artikelbeteckning                     |
| Art.nr.    | <a href="#">1718431044</a> | TM-I, Insats märkning, 18 x 4 mm, vit |
| GTIN (EAN) | 4008190349011              |                                       |
| Förp.      | 320 Stück                  |                                       |

## IE-CSPS5VS0300VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Neutral



TM-I är en erkänd och ackrediterad märkningstyp för trafiktekniska applikationer. Det finns olika skyltlängder för individuell märkning med långa teckensträngar. Enkel hantering av separering och installation tack vare projektetmärkningsfältet. Montage av hylsor i förväg och eftermontering av skyltar erbjuder utmärkt mångsidighet. Den speciella konturen för TM-I ger enkel montering och säkrar fast positionering. De är kompatibla med ett antal kommersiellt tillgängliga hylsor. Tack vare MultiCard-formatet kan skyltarna märkas snabbt och bekvämt med PrintJet CONNECT, plotter eller STI-stift.

- Enkel hantering av separering och installation tack vare projektetmärkningsfältet.
- Erkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer
- Montage av hylsor i förväg och eftermontering av skyltar erbjuder utmärkt mångsidighet
- Ej lämplig för påskrift med P-Ink eller STI-S filtstift tillsammans med CLI T hylsor.

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ        | TM-I 12 MC NE WS           | Artikelbeteckning                     |
| Art.nr.    | <a href="#">1718411044</a> | TM-I, Insats märkning, 12 x 4 mm, vit |
| GTIN (EAN) | 4008190348977              |                                       |
| Förp.      | 320 Stück                  |                                       |