

IE-CSPS5VS0350VAPVAP-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Monterade IE-kablar, PROFINET, med push-pull-anslutning
enligt PROFINET specifikationer

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Systemkabel, PushPull Power, PushPull Power, PVC, 35 m
Art.nr.	1350120350
Typ	IE-CSPS5VS0350VAPVAP-X
GTIN (EAN)	4050118165579
Förp.	1 Stück

IE-CSPS5VS0350VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	35 m	Bygglängd (tum)	1 377,953 inch
Nettovikt	4 438 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...80 °C	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature	-15 °C...70 °C		

Allmänna standarder

KontaktDon Norm	enligt PROFINET-specifikation
-----------------	-------------------------------

Elektriska egenskaper

Ledningsförmåga vid 50 °C	16 A	Märkspänning	24 V
---------------------------	------	--------------	------

Normer

KontaktDon Norm	enligt PROFINET-specifikation
-----------------	-------------------------------

Anslutningsstickpropp

Stickkontakt höger	PushPull Power, IP67, female contact, straight, plug, Zinc diecast, unshielded	Stickkontakt vänster	PushPull Power, IP67, honkontakt, rak, anslutningsstickpropp, Zinkpressgjutning, oskärmad
--------------------	--	----------------------	---

Kabeluppbyggnad

Antal ledare	5	Area	5*1,5 mm ²
Avskärmning	oskärmad	Isolering	PVC
Ledardiameter, AWG, max	AWG 16	Ledarmaterial	Blank kopparledare
Manteldiameter, max.	8,1 mm	Mantelfärg	grå (liknande RAL 7001)
Material mantel	PVC		

Kontakt höger

Stickkontakt höger	PushPull Power, IP67, female contact, straight, plug, Zinc diecast, unshielded
--------------------	--

Kontakt vänster

Stickkontakt vänster	PushPull Power, IP67, honkontakt, rak, anslutningsstickpropp, Zinkpressgjutning, oskärmad
----------------------	---

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Böjcykler	1 milj	Böjradie min, unik	4 x kabeldiameter
Flamhärdighet	enligt IEC 60332-1-2	Halogener	Ja

Skapandedatum den 8 maj 2024 22:54:17 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

IE-CSPS5VS0350VAPVAP-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Klassificeringar**

ETIM 6.0	EC000993	ETIM 7.0	EC003248
ETIM 8.0	EC003248	ETIM 9.0	EC003248
ECLASS 9.0	27-06-20-01	ECLASS 9.1	27-06-23-90
ECLASS 10.0	27-06-01-05	ECLASS 11.0	27-06-01-05
ECLASS 12.0	27-06-01-05	ECLASS 13.0	27-06-01-05

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-CSPS5VS0350VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Neutral



TM-I är en erkänd och ackrediterad märkningstyp för trafiktekniska applikationer. Det finns olika skyltlängder för individuell märkning med långa teckensträngar. Enkel hantering av separering och installation tack vare projektetmärkningsfältet. Montage av hylsor i förväg och eftermontering av skyltar erbjuder utmärkt mångsidighet. Den speciella konturen för TM-I ger enkel montering och säkrar fast positionering. De är kompatibla med ett antal kommersiellt tillgängliga hylsor. Tack vare MultiCard-formatet kan skyltarna märkas snabbt och bekvämt med PrintJet CONNECT, plotter eller STI-stift.

- Enkel hantering av separering och installation tack vare projektetmärkningsfältet.
- Erkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer
- Montage av hylsor i förväg och eftermontering av skyltar erbjuder utmärkt mångsidighet
- Ej lämplig för påskrift med P-Ink eller STI-S filtstift tillsammans med CLI T hylsor.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	TM-I 18 MC NE WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1718431044	TM-I, Insats märkning, 18 x 4 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190349011	
Förp.	320 Stück	

IE-CSPS5VS0350VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Neutral



TM-I är en erkänd och ackrediterad märkningstyp för trafiktekniska applikationer. Det finns olika skyltlängder för individuell märkning med långa teckensträngar. Enkel hantering av separering och installation tack vare projektetmärkningsfältet. Montage av hylsor i förväg och eftermontering av skyltar erbjuder utmärkt mångsidighet. Den speciella konturen för TM-I ger enkel montering och säkrar fast positionering. De är kompatibla med ett antal kommersiellt tillgängliga hylsor. Tack vare MultiCard-formatet kan skyltarna märkas snabbt och bekvämt med PrintJet CONNECT, plotter eller STI-stift.

- Enkel hantering av separering och installation tack vare projektetmärkningsfältet.
- Erkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer
- Montage av hylsor i förväg och eftermontering av skyltar erbjuder utmärkt mångsidighet
- Ej lämplig för påskrift med P-Ink eller STI-S filtstift tillsammans med CLI T hylsor.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	TM-I 12 MC NE WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1718411044	TM-I, Insats märkning, 12 x 4 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190348977	
Förp.	320 Stück	