THM MMP ROLLER 115

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Verze	
Objednací číslo	1357420000
Typ	THM MMP ROLLER 115
GTIN (EAN)	4050118160314
Množství	1 ks

THM MMP ROLLER 115

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	139 mm	Šířka (v palcích)	5,472 inch
Průměr	14 mm	Čistá hmotnost	105 g

Systémy značení

Aplikace/výrobce	Štítky, Smršťovací objímky	Verze	Náhradní díl pro termo-transferovou tiskárnu THM Plus S, tlakový válec

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

Osvědčení

ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format