

THM MMP ROLLER 115**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

Version	
Référence	1357420000
Type	THM MMP ROLLER 115
GTIN (EAN)	4050118160314
Qté.	1 pièce(s)

THM MMP ROLLER 115**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Largeur	139 mm	Largeur (pouces)	5,472 inch
Diamètre	14 mm	Poids net	105 g

Classifications

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

Systèmes de marquage

Application / fabricant	Version	Pièces de rechange pour imprimante à transfert thermique THM PLUS S, rouleau de presse
Étiquettes, Gaines thermo-rétractables		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--