

THM MMP ROLLER 115

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Verzió	
Rendelési szám	1357420000
Típus	THM MMP ROLLER 115
GTIN (EAN)	4050118160314
Qty.	1 Stück

THM MMP ROLLER 115

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Szélesség	139 mm	Szélesség (coll)	5,472 inch
Átmérő	14 mm	Nettó tömeg	105 g

Feliratozó rendszerek

Alkalmazás/gyártó	Változat	Cserealkatrész THM PLUS S termotranszfer nyomtatóhoz, nyomógörgő
Címkék, Zsugorcsovek		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9,1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--