

THM MMP ROLLER 115**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	
Art.nr.	1357420000
Typ	THM MMP ROLLER 115
GTIN (EAN)	4050118160314
Förp.	1 Stück

THM MMP ROLLER 115

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	139 mm	Byggbredd (tum)	5,472 inch
Diameter	14 mm	Nettovikt	105 g

Märkningssystem

Applikation/Tillverkare	Utförande	Reservdel för termotransferskrivare THM PLUS S, tryckvals
Märkningar, Krympslangar		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--