


## THM MMP ROLLER 30

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Исполнение       |                            |
| Номер для заказа | <a href="#">1357430000</a> |
| Тип              | THM MMP ROLLER 30          |
| GTIN (EAN)       | 4050118160253              |
| Кол.             | 1 Шт.                      |

**THM MMP ROLLER 30**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные****Размеры и массы**

|             |      |
|-------------|------|
| Масса нетто | 98 g |
|-------------|------|

**Системы нанесения надписей**

|            |  |
|------------|--|
| Исполнение | Запасная часть для тер-<br>мопринтера THM PLUS S,<br>прижимной ролик |
|------------|--|

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000610    | ETIM 7.0    | EC000610    |
| ETIM 8.0    | EC000610    | ETIM 9.0    | EC000610    |
| ECLASS 9.0  | 24-32-11-90 | ECLASS 9.1  | 24-32-11-02 |
| ECLASS 10.0 | 24-32-11-90 | ECLASS 11.0 | 24-32-11-90 |
| ECLASS 12.0 | 24-32-11-90 | ECLASS 13.0 | 24-32-11-90 |

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**Загрузки**

|         |  |
|---------|--|
| Каталог | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|---------|--|