

IE-ANT-O-BG-360-6-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Antennák és antenntartozékok (koax kábelek és egységek)

- Korszerű antennák
- Ipari környezetben bizonyított
- Masszív kialakítás (akár IP67 védelem)
- Kültéri és beltéri használatra
- A legfrissebb technológiai támogatás
- Max. Wi-Fi 6 és Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Max. 5G (NR) támogatás (700 MHz – 3,8 GHz)
- Egyéb technológiákat is támogat (pl.: Bluetooth, GNSS, stb.)
- Különböző hosszúságban elérhető koax kábelek
- Megfelelő rúd és fali szerelvények

Általános rendelési adatok

Verzió	WLAN-antenna, Irányfüggetlen antenna, 2,4 GHz-es sáv, 6 dBi erősítés, Függőleges, 1 x N-típus hüvely, alul, IP67, Impedancia: 50 Ω
Rendelési szám	1367090000
Típus	IE-ANT-O-BG-360-6-NF
GTIN (EAN)	4050118186352
Qty.	1 Stück
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Rendelkezésre álló egység	2023-12-01
Helyettesítő termék	2788110000

A létrehozás dátuma 2024. május 7. 1:50:45 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

IE-ANT-O-BG-360-6-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	250 mm	Magasság (coll)	9,842 inch
Átmérő	22 mm	Nettó tömeg	472 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...80 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...80
----------------------	----------------	-------------------	-------------

A szállítási terjedelem része

A szállítási terjedelem része	1 x antenna, 1 db rögzítőkonzol, 2 db bilincs oszlopra szereléshez
-------------------------------	--

Ház anyaga

Ház fő anyaga	Üvegszál	Szín	Világosszürke
---------------	----------	------	---------------

Műszaki adatok

3 dB nyalábszélesség (vízszintes)	360°	3dB nyalábszélesség (függőleges)	30°
Antenna erősítés	6 dBi	Csatlakozás típusa	1 x N-típus hüvely, alul
Frekvenciartomány	2400 - 2500 (MHz)	Függőleges elektromos döntés	0°
Impedancia	50 Ω	Kompozit áramellátás max.	25 W
Polarizáció	Függőleges	Sugárzás	Írányfüggetlen
Állóhullám, rádió	< 1,8		

Környezeti feltételek

Alkalmazások	beltéri és kültéri használatra	Szélterhelés	Elülső, Oldalsó, 3 N, @ 160 Km/h
Tárolási hőmérséklet, max.	80 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	80	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC001698	ETIM 7.0	EC001698
ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ECLASS 9.0	19-07-01-05	ECLASS 9,1	19-07-01-05
ECLASS 10.0	19-07-01-05	ECLASS 11.0	19-07-01-05
ECLASS 12.0	19-07-01-05	ECLASS 13.0	19-07-01-05

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	Mounting instructions
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

IE-ANT-O-BG-360-6-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Antennák és antenntartozékok (koax kábelek és egységek)



Antennák és antenntartozékok (koax kábelek és egységek)

- Korszerű antennák
- Ipari környezetben bizonyított
- Masszív kialakítás (akár IP67 védelem)
- Kültéri és beltéri használatra
- A legfrissebb technológiai támogatás
- Max. Wi-Fi 6 és Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Max. 5G (NR) támogatás (700 MHz – 3,8 GHz)
- Egyéb technológiákat is támogat (pl.: Bluetooth, GNSS, stb.)
- Különböző hosszúságban elérhető koax kábelek
- Megfelelő rúd és fali szerelvények

Általános rendelési adatok

Típus	IE-CC-NM-RPSMAM-3M	Verzió
Rendelési szám	788050000	Antennakábel, 1. csatlakozás:, N dugó, 2. csatlakozás:, RP-SMA dugó,
GTIN (EAN)	4064675066316	Hossz: 3 m
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-CC-NM-RPSMAM-2M	Verzió
Rendelési szám	1367110000	Antennakábel, 1. csatlakozás:, N dugó, 2. csatlakozás:, RP-SMA dugó,
GTIN (EAN)	4050118186376	Hossz: 2 m
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-CC-NM-RPSMAM-5M	Verzió
Rendelési szám	788060000	Antennakábel, 1. csatlakozás:, N dugó, 2. csatlakozás:, RP-SMA dugó,
GTIN (EAN)	4064675066323	Hossz: 5 m
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-CC-NM-RPSMAM-1M	Verzió
Rendelési szám	788040000	Antennakábel, 1. csatlakozás:, N dugó, 2. csatlakozás:, RP-SMA dugó,
GTIN (EAN)	4064675066309	Hossz: 1 m
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-CC-NM-RPSMAM-4M	Verzió
Rendelési szám	1367100000	Antennakábel, 1. csatlakozás:, N dugó, 2. csatlakozás:, RP-SMA dugó,
GTIN (EAN)	4050118186369	Hossz: 4 m
Qty.	1 Stück	