

THM GEW 45/23 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Tkaninové štítky THM GEW jsou vyrobeny z vysoce pružné bavlněné textilie. Dodávka na kotoučích pro termotransferové tiskárny umožňuje tlustší vrstvu lepidla než je možné při použití kancelářských tiskáren formátu A4.

Tato pružnost spolu s tlustou vrstvou lepidla zajišťují bezpečnější přilepení a umožňují použití zahnutých nebo kulatých předmětů, jako jsou například kabely nebo hadice.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------------|---|
| Verze | THM, Značky na přístroje, 23 x 45 mm, Žlutá |
| Objednací číslo | 1368740000 |
| Typ | THM GEW 45/23 GE |
| GTIN (EAN) | 4050118170788 |
| Množství | 1 ks |
| kompatibilní tiskárna | 2599430000 2599440000 |

THM GEW 45/23 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Hloubka | 0,3 mm | Hloubka (v palcích) | 0,012 inch |
| Výška | 23 mm | Výška (v palcích) | 0,906 inch |
| Šířka | 45 mm | Šířka (v palcích) | 1,772 inch |
| Čistá hmotnost | 724 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------------|-------------|
| Rozsah provozní teploty | -29...80 °C |
|-------------------------|-------------|

Obecné údaje

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Barevný | Žlutá | |
| Barva materiálu podle kódu odporu | 4 | |
| Halogen | Ne | |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | |
| Lepidlo | Přírodní kaučukové lepidlo | |
| Materiál | Bavlněná tkanina | |
| Metoda tisku | Tepelný přenos | |
| Počet na list | 2 000 | |
| Počet na roli | 2 000 | |
| Počet značek na kombinaci | 1 Kotouč štítků = Značky na přístroje | |
| Počet značek v balení | Forma napájení | Kotouč štítků |
| Rozsah provozní teploty | -29...80 °C | |
| Rozsah provozní teploty, max. | 80 °C | |
| Rozsah provozní teploty, min. | -29 °C | |
| Schválení podle UL 969 | Ne | |
| Verze | Samolepicí | |
| Šířka | 45 mm | |

Značky na přístroje

| | |
|---------|----|
| Halogen | Ne |
|---------|----|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------|--|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |

THM GEW 45/23 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



THM GEW 45/23 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Inkoustové pásky**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| Typ | RIBBON MM 110/360 SW | Verze |
| Objednací číslo | 2005070000 | Inkoustová páska |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| Množství | 1 ks | |

