

TBY-RS-AIO-I-2KS-Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

Az analóg interfészek 40-pólusú csatlakozót tartalmaznak (KS). A kapható változatok: leválasztó dugaszokkal és vizsgálópontokkal, amelyek különösen hasznosak feszültség- és árammérés esetén. További érintkezőkkel ellátott változatok is kaphatók, amelyekkel a felhasználó más elemeket (ellenállás...) is csatlakoztathat a feszültség/áram átalakításához, vagy az áramhurok felügyeletéhez.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Interfész, RS, 2 x KS (40P), LMNZF 5,08 mm |
| Rendelési szám | 1371230000 |
| Típus | TBY-RS-AIO-I-2KS-Z |
| GTIN (EAN) | 4050118207187 |
| Qty. | 1 Stück |

TBY-RS-AIO-I-2KS-Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Mélység | 59 mm | Mélység (coll) | 2,323 inch |
| Magasság | 87 mm | Magasság (coll) | 3,425 inch |
| Szélesség | 170 mm | Szélesség (coll) | 6,693 inch |
| Nettó tömeg | 285 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Tárolási hőmérséklet | -40...85 °C | Üzemi hőmérséklet | -25...70 °C |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|

Általános adatok

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------|------|
| LED-es állapotjelző csatornánként | Nem | Leválasztás csatornánként | Igen |
| Mérőpont típusa | Átmérő: 2 mm | Switch | Igen |
| Biztosíték / csatorna | Nem | Tápfeszültség LED-állapota | Nem |
| Tápellátás biztosító | Nem | | |

Csatlakozási adatok

| | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|
| Csatlakozás (terepi oldal) | LMNZF 5,08 mm | Csatlakozás a vezérlő oldalán | 2 x KS (40P) |
| Pólusszám (vezérlő oldal) | 40 pólusú csatlakozó | | |

Névleges adatok

| | | | |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|-----|
| Üzemi feszültség | 50 V AC / 70 V DC | Max. áram a közös pólushoz | 1 A |
| Max. áram csatornánként | 1 A | | |

Szigetelések koordinálása (EN50178)

| | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| Névleges szigetelési feszültség | < 50 V AC | Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyezés súlyossága | 2 | Lökőfeszültség-próba (1,2/ 50 µs) | 0,8 kV |
| Szigetelésvizsgálati feszültség AC | 0,35 kV | | |

Csatlakozó mező

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| Csatlakozás típusa | Húzórugós csatlakozás | Csupaszolási hossz | 7,5 mm |
| Flexibilis hüvellyel, max. | 1,5 mm ² | Flexibilis hüvellyel, min. | 0,25 mm ² |
| Flexibilis, max. H05(07) V-K | 1,5 mm ² | Flexibilis, min. H05(07) V-K | 0,2 mm ² |
| Hüvely műanyag gallérral, max. | 1,5 mm ² | Max. vezeték keresztmetszet, AWG | AWG 14 |
| Min. vezeték-keresztmetszet, AWG | AWG 24 | Rögzítési tartomány, max. | 2,5 mm ² |
| Rögzítési tartomány, min. | 0,13 mm ² | Tömör, max. H05(07) V-U | 2,5 mm ² |
| Tömör, min. H05(07) V-U | 0,2 mm ² | | |

Tápcsatlakozás

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Csatlakozás típusa | Húzórugós csatlakozás | Rögzítési tartomány, min. | 0,13 mm ² |
| Rögzítési tartomány, max. | 2,5 mm ² | Tömör, min. H05(07) V-U | 0,2 mm ² |
| Tömör, max. H05(07) V-U | 2,5 mm ² | Flexibilis, min. H05(07) V-K | 0,2 mm ² |
| Flexibilis, max. H05(07) V-K | 1,5 mm ² | Flexibilis hüvellyel, max. | 1,5 mm ² |
| Flexibilis hüvellyel, min. | 0,25 mm ² | Érvéghüvely műanyag gallérral, max. | 1,5 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, min. AWG | AWG 14 | Vezeték keresztmetszet, max. AWG | AWG 24 |
| Csupaszolási hossz | 7,5 mm | | |

TBY-RS-AIO-I-2KS-Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002780 | ETIM 7.0 | EC002780 |
| ETIM 8.0 | EC002780 | ETIM 9.0 | EC002780 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-52 | ECLASS 9,1 | 27-14-11-52 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-52 | ECLASS 13.0 | 27-14-11-52 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Letöltések

Katalógusok [Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok

TBY-RS-AIO-I-2KS-Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

