

SAIBC-D-RR-6.6-C5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

Han- och hondelar för konfektionerbar montering för anslutningarna M8, M12, M16 och 7/8" som är mycket stabila och till exempel passar för maskinteknik. Kontaktdonet M12 erbjuder ett urval av 5 olika anslutningssystem. Crimpanslutningen kännetecknas av hög funktionell tillförlitlighet. Med den här anslutningstekniken kontaktpressas ledaren på kontakten och griper sedan in i kontakthållaren. Anslutningen mellan ledaren och crimpen är vibrationssäker och har långvarig stabilitet. Crimpkontakter ska beställas separat.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Fältanslutningsbar anslutning, M12, Hylsa, rak
Art.nr.	1380570000
Typ	SAIBC-D-RR-6.6-C5
GTIN (EAN)	4050118182378
Förp.	1 Stück

SAIBC-D-RR-6.6-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 25 g

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningsarea max.	0,5 mm ²	Anslutningsarea min.	0,34 mm ²
Anslutningstyp	Crimpanslutning	Antal poler	4
Kabeldiameter	6,6 mm	Kabeldiameter max.	6,8 mm
Kabeldiameter min.	6,4 mm	Kapslingsmaterial	CuZn
Kodering	D-kodad	Kontakttyta	förgylld
Ledardiameter, max.	0,5 mm ²	Ledardiameter, min.	0,34 mm ²
Material låsring	Mässing, förnicklad	Märkspänning	50 V
Märkström	4 A	Nedsmutningsgrad	3
Skärmanslutning	Ja	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	≥ 200	Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 °C

Allmänna data

Antal poler	4	Anslutning 1	M12
Anslutning 2	Crimp	Kapslingsmaterial	CuZn
Anslutningsgänga	M12	Kontakttyta	förgylld
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	≥ 200

Normer

Brandskydd i spårbundna fordon	According to EN 45545, HL1 - HL3	Kontaktdon Norm	IEC 61076-2-101
--------------------------------	----------------------------------	-----------------	-----------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	Oea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar


Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	PROFINET Manufacturer's Declaration
Användardokumentation	Manual
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAIBC-D-RR-6.6-C5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar****Polschema**

SAIBC-D-RR-6.6-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

...för M12



Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställdonsledningar.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-TMCDC	Artikelbeteckning
Art.nr.	1381710000	Crimpverktyg
GTIN (EAN)	4050118183764	
Förp.	1 Stück	