

SAIBC-D-PN-6.5-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

Han- och hondelar för konfektionerbar montering för anslutningarna M8, M12, M16 och 7/8" som är mycket stabila och till exempel passar för maskinteknik. Kontaktdonet M12 erbjuder ett urval av 5 olika anslutningssystem. Crimpanslutningen kännetecknas av hög funktionell tillförlitlighet. Med den här anslutningstekniken kontaktpressas ledaren på kontakten och griper sedan in i kontakthållaren. Anslutningen mellan ledaren och crimpen är vibrationssäker och har långvarig stabilitet. Crimpkontakter ska beställas separat.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--|
| Artikelbeteckning | Fältanslutningsbar anslutning, M12, Hylsa, rak |
| Art.nr. | 1380620000 |
| Typ | SAIBC-D-PN-6.5-C5 |
| GTIN (EAN) | 4050118182620 |
| Förp. | 1 Stück |

SAIBC-D-PN-6.5-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | |
|-----------|------|
| Nettovikt | 25 g |
|-----------|------|

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

| | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Anslutningsarea max. | 0,5 mm ² | Anslutningsarea min. | 0,34 mm ² |
| Anslutningstyp | Crimpanslutning | Antal poler | 4 |
| Kabeldiameter | 6,5 mm | Kabeldiameter max. | 6,7 mm |
| Kabeldiameter min. | 6,3 mm | Kapslingsmaterial | CuZn |
| Kodering | D-kodad | Kontakttyta | förgylld |
| Ledardiameter, max. | 0,5 mm ² | Ledardiameter, min. | 0,34 mm ² |
| Material låsring | Mässing, förnicklad | Märkspänning | 50 V |
| Märkström | 4 A | Nedsmutningsgrad | 3 |
| Skärmanslutning | Ja | Skyddsklass | IP67 |
| Stickcykler | ≥ 200 | Temperaturområde kapsling | -40 ... +85 °C |

Allmänna data

| | | | |
|------------------|-------|-------------------|----------|
| Antal poler | 4 | Anslutning 1 | M12 |
| Anslutning 2 | Crimp | Kapslingsmaterial | CuZn |
| Anslutningsgänga | M12 | Kontakttyta | förgylld |
| Skyddsklass | IP67 | Stickcykler | ≥ 200 |

Normer

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Brandskydd i spårbundna fordon | According to EN 45545, HL1 - HL3 | Kontaktdon Norm | IEC 61076-2-101 |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002635 | ETIM 7.0 | EC002635 |
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 | ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 | ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | Oea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3 |

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Nedladdningar


| | |
|---|--|
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | PROFINET Manufacturer's Declaration |
| Användardokumentation | Manual |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |
| Broschyrer | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

SAIBC-D-PN-6.5-C5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar****Polschema**

SAIBC-D-PN-6.5-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

...för M12



Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställdonsledningar.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Typ | SAI-CEH-M12D-KCR075 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1381770000 | Crimpverktyg |
| GTIN (EAN) | 4050118183900 | |
| Förp. | 1 Stück | |
| Typ | SAI-CEH075 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1381760000 | Crimpverktyg |
| GTIN (EAN) | 4050118183832 | |
| Förp. | 1 Stück | |
| Typ | SAI-TMCDC | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1381710000 | Crimpverktyg |
| GTIN (EAN) | 4050118183764 | |
| Förp. | 1 Stück | |