

SAIBC-WDF-D-RR-6.6-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

Verzió	Panel feed-through, Pólusszám: 4, Kódolás: D kódolású, M12, 50 V
Rendelési szám	1380640000
Típus	SAIBC-WDF-D-RR-6.6-C5
GTIN (EAN)	4050118182477
Qty.	1 Stück

SAIBC-WDF-D-RR-6.6-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 47 g

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Dugaszolási ciklusok	≥ 200
Ház fő anyaga	CuZn	Ház hőmérsékleti tartománya	-40 ... +85 °C
Kábelátmérő	6,6 mm	Kábelátmérő, max.	6,8 mm
Kábelátmérő, min.	6,4 mm	Kódolás	D kódolású
Menetes gyűrű anyaga	Sárgaréz, nikkelezett	Névleges feszültség	50 V
Névleges áram	4 A	Pólusszám	4
Szennyezés súlyossága	3	Tömszelencék	M 16
Vezeték-keresztmetszet, max.	0,5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,34 mm ²
Védelmi osztály	IP67	Árnyékolás csatlakozás	Igen
Érintkező felület	Aranyozott		

Szabványok

Shock and vibration proof according to	DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 61373 KAT2 (Bogie)	Vasúti járművek tűzbiztonsága	According to EN 45545, HL1 - HL3
--	--	-------------------------------	-------------------------------------

Általános műszaki adatok

Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Csatlakozási menet	M12
Dugaszolási ciklusok	≥ 200	Ház fő anyaga	CuZn
Ház hőmérsékleti tartománya	-40 ... +85 °C	Kódolás	D kódolású
Menetes gyűrű anyaga	Sárgaréz, nikkelezett	Névleges feszültség	50 V
Névleges áram	4 A	Pólusszám	4
Szennyezés súlyossága	3	Tömszelencék	M 16
Védelmi osztály	IP67	Érintkező felület	Aranyozott

Besorolások

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9,1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAIBC-WDF-D-RR-6.6-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

...M12-höz



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-TMCDC	Verzió
Rendelési szám	1381710000	Présszerszám
GTIN (EAN)	4050118183764	
Qty.	1 Stück	