

**SAIBC-WDF-D-RR-8.3-C5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Vägggenomföring, Antal poler: 4, Kodering: D-kodad, M12, 50 V
Art.nr.	<a href="#">1380650000</a>
Typ	SAIBC-WDF-D-RR-8.3-C5
GTIN (EAN)	4050118182644
Förp.	1 Stück

## SAIBC-WDF-D-RR-8.3-C5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt 25 g

## Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningstyp	Crimpanslutning	Antal poler	4
Förskruvningar	M 16	Kabeldiameter	8,3 mm
Kabeldiameter max.	8,5 mm	Kabeldiameter min.	8,1 mm
Kapslingsmaterial	CuZn	Kodering	D-kodad
Kontaktyta	förgylld	Ledardiameter, max.	0,5 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, min.	0,34 mm <sup>2</sup>	Material låsring	Mässing, förnicklad
Märkspänning	50 V	Märkström	4 A
Nedsmutningsgrad	3	Skärmanslutning	Ja
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	≥ 200
Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 °C		

## Normer

Brandskydd i spårbundna fordon	According to EN 45545, HL1 - HL3	Stöt- och vibrationssäker motsvarande	DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 61373 KAT2 (Bogie)
--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	--

## Tekniska data allmänt

Anslutningsgंगा	M12	Anslutningstyp	Crimpanslutning
Antal poler	4	Förskruvningar	M 16
Kapslingsmaterial	CuZn	Kodering	D-kodad
Kontaktyta	förgylld	Material låsring	Mässing, förnicklad
Märkspänning	50 V	Märkström	4 A
Nedsmutningsgrad	3	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	≥ 200	Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 °C

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

## SAIBC-WDF-D-RR-8.3-C5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## ...för M12



Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställdonsledningar.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-TMCDC	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1381710000</a>	Crimpverktyg
GTIN (EAN)	4050118183764	
Förp.	1 Stück	
Typ	SAI-CEH095	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1381750000</a>	Crimpverktyg
GTIN (EAN)	4050118183894	
Förp.	1 Stück	